

## Облучатель-рециркулятор Кронт Дезар-801п

Бактерицидные облучатели закрытого типа    Арт. 60162



### Ваша цена

Розница  
**8 500 руб.**

Оптовая цена  
**7 225 руб.**



Под заказ

НДС не облагается

- Количество УФ-ламп, шт.: 1
- Мощность одной УФ-лампы, Вт: 25
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 80
- Площадь помещения (при высоте потолка 3 м), м<sup>2</sup>: 27
- Способ крепления: на подставку
- Лампы входят в комплект: да, входят

### Наличие регистрационного удостоверения

РЗН 2016/4142 от 30.01.2024

## Описание

### Облучатель-рециркулятор Кронт «Дезар-801п»

Бактерицидный рециркулятор «Дезар-801п» – это облучатель закрытого типа, который может применяться для обеззараживания воздуха в помещениях в присутствии людей. Поставляется с передвижной подставкой на колёсиках.

Рециркулятор оснащён одной УФ-лампой мощностью 25 Вт. Срок службы лампы – не более 9000 часов. Производительность облучателя – 80 м<sup>3</sup>/ч. Эффективность обеззараживания – 95,0 %.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РЗН 2016/4142 от 16.11.2020.

На лицевой панели рециркулятора расположен цифровой таймер, на котором отображается количество отработанных часов, что удобно для контроля ресурса ламп.

Оборудован специальным фильтровальным блоком со сменным фильтром. Фильтровальный блок состоит из защитной решётки рециркулятора, сменного фильтра (ФВС или ФУС) и самофиксирующейся решётки-фильтродержателя. Замена фильтра производится без применения инструмента. Фильтровальный блок устанавливается на корпус рециркулятора при помощи защёлк-фиксаторов. Защитную решётку и решётку-фильтродержатель можно обрабатывать дезинфицирующими средствами.

#### Особенности конструкции

- Фильтрация входного воздушного потока от пыли (пыльца, споры растений, высохшие дезсредства, аэрозоли).
- Фиксация отработанного времени источников излучения – цифровой счётчик, обнуление при замене источников излучения.
- Светозащитные перегородки в конструкции корпуса для предотвращения возможности выхода УФ-излучения.
- Сигнализация работоспособности источников излучения и системы прокачки воздуха – световая сигнализация выхода из строя (работоспособности) ультрафиолетовых ламп и вентиляторов.
- Корпус из ударопрочного химически стойкого пластика, допускающий санитарную обработку любыми разрешёнными в РФ дезинфицирующими средствами.

## Преимущества

### Преимущества Кронт «Дезар-801п»

- Высокая эффективность обеззараживания воздуха (до 95%).
- Абсолютно безопасен для людей.
- Можно перевозить из помещения в помещение.
- Средний срок службы: 5 лет.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	60162
Бренд	КРОНТ
Страна бренда	Россия
Количество УФ-ламп, шт.	1
Мощность одной УФ-лампы, Вт	25
Производительность, м <sup>3</sup> /ч	80
Площадь помещения (при высоте потолка 3 м), м <sup>2</sup>	27
Способ крепления	на подставку
Уровень шума, дБ	45
Срок службы УФ-ламп, часов	9000
Лампы входят в комплект	да, входят
Дополнительные опции	с фильтром, со счётчиком наработки часов
Габариты, мм	835×450×485
Вес, кг	6
Электропитание, В	220±22
Потребляемая мощность, Вт	50

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.