

## Облучатель-рециркулятор КРОНТ Дезар-СП-12

Бактерицидные облучатели закрытого типа



### Ваша цена

Розница  
**10 500 руб.**

Оптовая цена  
**9 950 руб.**



Под заказ

НДС не облагается

- Количество УФ-ламп, шт.: 1
- Мощность одной УФ-лампы, Вт: 16
- Способ крепления: на стену
- Лампы входят в комплект: да, входят

## Описание

### Облучатель-рециркулятор КРОНТ Дезар-СП-12

Облучатель-рециркулятор КРОНТ Дезар-СП-12 – настенный ультрафиолетовый бактерицидный прибор, разработанный специально для обеззараживания воздуха в салонах автомобилей скорой медицинской помощи, а также в помещениях I–III категории (классы А, Б, В). Устройство утверждено в качестве обязательного оснащения автомобилей скорой помощи (Приказ Минздрава РФ от 20.06.2013 № 388н).

Рециркулятор оснащён безозоновой УФ-лампой мощностью 16 Вт с ресурсом работы до 9 000 ч, что обеспечивает эффективное уничтожение бактерий, вирусов (включая грипп H1N1, H5N2, парагрипп, «свиной» грипп), грибов и спор. Корпус прибора выполнен из прочных антикоррозионных материалов с порошковым покрытием, устойчивым к санитарной обработке всеми разрешёнными дезинфицирующими средствами.

Фильтровальный кассетный блок со сменным фильтром обеспечивает дополнительную очистку воздуха и доступен для химической дезинфекции. Прибор отличается низким уровнем шума (до 55 дБА), компактными размерами и питанием от бортовой сети автомобиля 12 В, что делает его удобным и надёжным в эксплуатации.

### Особенности

- Разработан для салонов автомобилей скорой помощи и помещений I–III категории (классы А, Б, В).
- Эффективность обеззараживания воздуха – 99,9 %.
- Компактное настенное исполнение.
- Прочный вандалозащищённый корпус с антикоррозионным покрытием.
- Фильтровальный кассетный блок со сменным фильтром (в комплекте 12 шт.).
- Цифровой счётчик времени работы лампы с обнулением при замене.
- Бесшумная работа и низкое энергопотребление.

### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Исполнение	Настенное
Категория помещений	I–III (классы А, Б, В)
Эффективность обеззараживания	99,9 %
Производительность	20 ± 4 м³/ч
Источник излучения	1 × 16 Вт, безозоновая УФ-лампа
Срок службы прибора	5 лет
Гарантия	2 года

## Преимущества

Рециркулятор КРОНТ Дезар-СП-12 обладает рядом преимуществ, которые делают его незаменимым прибором для обеззараживания воздуха в медицинских учреждениях и салонах автомобилей скорой помощи:

- Высокая эффективность обеззараживания — до 99,9 % бактерий, вирусов и грибов.
- Использование безозоновой УФ-лампы 16 Вт с ресурсом до 9 000 ч — безопасное воздействие на воздух без образования озона.
- Настенное компактное исполнение — экономия пространства и удобство монтажа.
- Прочный антикоррозионный корпус с порошковым покрытием — устойчив к санитарной обработке любыми разрешёнными средствами.
- Фильтровальный кассетный блок со сменным фильтром — дополнительная очистка воздуха и доступность химической дезинфекции.
- Цифровой счётчик времени работы лампы — контроль ресурса и обнуление при замене источников излучения.
- Бесшумная работа и низкое потребление электроэнергии — минимальное влияние на заряд аккумулятора автомобиля.
- Высокая надёжность и долгий срок службы — прибор рассчитан на 5 лет эксплуатации.
- Безопасность для персонала — конструкция исключает выход УФ-излучения наружу.
- Универсальность применения — эффективен в помещениях I–III категории (классы А, Б, В) и подходит для стандартного оснащения автомобилей скорой помощи.

Рециркулятор КРОНТ Дезар-СП-12 обеспечивает безопасное, эффективное и удобное обеззараживание воздуха, повышая санитарную безопасность и комфорт в медицинских учреждениях, автомобилях скорой помощи и других помещениях с требованиями к чистоте воздуха.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	КРОНТ
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Количество УФ-ламп, шт.</b>	1
<b>Мощность одной УФ-лампы, Вт</b>	16
<b>Способ крепления</b>	на стену
<b>Уровень шума, дБ</b>	55
<b>Срок службы УФ-ламп, часов</b>	9 000
<b>Лампы входят в комплект</b>	да, входят
<b>Габариты, мм</b>	420 × 155 × 95
<b>Вес, кг</b>	3
<b>Электропитание, В</b>	12
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	30
<b>Страна производства</b>	Россия

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара

без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.