

Облучатель-рециркулятор КРОНТ Дезар-СП-220

Бактерицидные облучатели закрытого типа

Ваша цена

Розница
12 700 руб.

Оптовая цена
12 050 руб.



Под заказ



НДС не облагается

- Количество УФ-ламп, шт.: 1
- Мощность одной УФ-лампы, Вт: 16
- Производительность, м³/ч: 20 ±4
- Способ крепления: на стену
- Лампы входят в комплект: да, входят

Описание

Облучатель-рециркулятор КРОНТ Дезар-СП-220

Облучатель-рециркулятор КРОНТ Дезар-СП-220 — настенный ультрафиолетовый бактерицидный рециркулятор, предназначенный для обеззараживания воздуха салонов автомобилей скорой помощи, а также помещений I–III категории чистоты (класс А, Б, В). Он обеспечивает высокоэффективное уничтожение бактерий, вирусов, грибов и спор, включая вирусы гриппа человека H1N1, птиц H5N2, парагриппа 1 типа и «свиного» гриппа.

Рециркулятор оснащён безозоновой УФ-лампой мощностью 16 Вт с сроком службы до 9 000 ч и специальным покрытием колбы, предотвращающим образование озона и увеличивающим долговечность лампы. Фильтровальный кассетный блок со сменным фильтром позволяет дополнительно очищать воздух и легко поддаётся химической дезинфекции методом протирания или погружения.

Корпус прибора выполнен из металла с химически стойким порошковым покрытием, устойчивым к санитарной обработке любыми разрешёнными дезинфицирующими средствами. Рециркулятор работает бесшумно, потребляет минимальное количество электроэнергии и обеспечивает полную безопасность для персонала и пациентов благодаря светоэкранирующим перегородкам, предотвращающим выход УФ-излучения.

Цифровой счётчик фиксирует отработанное время лампы и обнуляется при её замене, что облегчает контроль эксплуатации. Прибор прост в монтаже и обслуживании, подходит как для профессионального использования в медицинских учреждениях, так и для оснащения автомобилей скорой помощи.

Особенности

- Настенное исполнение для установки в помещении или салоне автомобиля;
- Эффективность обеззараживания до 99,9 %;
- Безозоновая бактерицидная УФ-лампа мощностью 16 Вт;
- Фильтровальный кассетный блок со сменным фильтром;
- Цифровой счётчик времени работы лампы с обнулением при замене;
- Прочный антикоррозионный металлический корпус, устойчивый к дезинфекции;
- Бесшумная работа и низкое потребление энергии;
- 100 % предотвращение выхода УФ-излучения за счёт светоэкранирующих перегородок;
- Уничтожение бактерий, вирусов, грибов, спор и органических соединений, включая запахи и табачный дым.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Исполнение	Настенное
Эффективность обеззараживания	99,9 %

Производительность	20 ± 4 м³/ч
--------------------	-------------

Срок службы прибора	5 лет
---------------------	-------

Преимущества

Облучатель-рециркулятор КРОНТ Дезар-СП-220 обладает рядом преимуществ, которые делают его незаменимым для обеззараживания воздуха в помещениях и салонах автомобилей скорой помощи:

- Высокая эффективность обеззараживания — уничтожает до 99,9 % бактерий, вирусов, грибов и спор.
- Безозоновая УФ-лампа 16 Вт — предотвращает образование озона, продлевает срок службы до 9 000 ч.
- Прочный антикоррозионный корпус — устойчив к санитарной обработке всеми разрешёнными дезинфицирующими средствами.
- Фильтровальный кассетный блок со сменным фильтром — обеспечивает дополнительную очистку воздуха и легко дезинфицируется.
- Цифровой счётчик времени работы лампы — упрощает контроль эксплуатации и обнуление при замене источника излучения.
- Бесшумная работа и низкое энергопотребление — комфортное использование в помещениях и автомобилях.
- 100 % защита от выхода УФ-излучения — безопасно для персонала и пациентов благодаря светозащитным перегородкам.
- Уничтожение неприятных запахов и табачного дыма — улучшает качество воздуха в помещении.
- Простота монтажа и обслуживания — подходит для профессионального использования и для оснащения автомобилей скорой помощи.
- Соответствие стандартам безопасности и требованиям ГОСТ Р МЭК 60601-1 — надёжность и долговечность прибора.

Облучатель-рециркулятор КРОНТ Дезар-СП-220 обеспечивает высокую степень безопасности, удобство эксплуатации и качество воздуха, что делает его оптимальным выбором для медицинских учреждений, лабораторий и специального транспорта.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	КРОНТ
Страна бренда	Россия
Количество УФ-ламп, шт.	1
Мощность одной УФ-лампы, Вт	16
Производительность, м³/ч	20 ±4
Способ крепления	на стену
Уровень шума, дБ	55
Срок службы УФ-ламп, часов	9 000
Лампы входят в комплект	да, входят
Габариты, мм	420 × 155 × 95
Вес, кг	3
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	30

Страна производства

Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.