

Облучатель-рециркулятор TAGLER Defender 3-15 (без стойки-штатива)

Бактерицидные облучатели закрытого типа



Ваша цена

Розница

14 300 руб.

Оптовая цена

13 729 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Количество УФ-ламп, шт.: 3
- Мощность одной УФ-лампы, Вт: 15
- Производительность, м³/ч: 70
- Площадь помещения (при высоте потолка 3 м), м²: 25-30
- Способ крепления: на подставку, на стену
- Лампы входят в комплект: да, входят

Наличие регистрационного удостоверения

РЗН 2020/11444 от 28.07.2020

Описание

Облучатель-рециркулятор TAGLER Defender 3-15

Облучатель-рециркулятор Defender 3-15 (3 УФ-лампы европейского производителя). **XXX**

XXXX Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 28.07.2020 РЗН 2020/11444. **XXX**

XXXX Бактерицидный облучатель-рециркулятор Defender 3-15 закрытого типа предназначен для очистки и обеззараживания воздуха в присутствии людей. **XXX**

XXXX Корпус облучателя выполнен из стали, покрытой специальной порошковой краской, устойчивой к дезинфицирующим средствам. Рециркулятор Defender 3-15 может работать непрерывно в течении всего времени, предотвращает повышение уровня микробной обсеменённости воздуха в помещениях независимо от категории данного помещения и количества находящихся в нём людей. Источник излучения — ртутные газоразрядные лампы низкого давления. Почти весь спектр излучения лампы приходится на длину волны 253,7 нм, обладающую высокой бактерицидной эффективностью. Чтобы предотвратить синтез озона, колбы ламп сделана из специального стекла, которое непроницаемо для длины волн около 200 нм. Лампы не выделяют озон, что позволяет использовать данный рециркулятор не только в больницах, но и учебно-образовательных учреждениях. Рециркулятор может обеззараживать помещение как в отсутствии людей, так и непосредственно в присутствии людей. **XXX**

XXXX Defender 3-15 устанавливается в вертикальном положении **на стену** или стену. В корпус встроены сетевой выключатель, который позволяет в удобное для вас время включить или выключить прибор. **XXX**

Особенности: **XXX**

- Бактерицидный облучатель-рециркулятор Defender 3-15 закрытого типа может работать в присутствии людей.
- Источник излучения — ртутные газоразрядные лампы низкого давления. Почти весь спектр излучения лампы приходится на длину волны 253,7 нм, обладающую высокой бактерицидной эффективностью. Чтобы предотвратить синтез озона, колбы ламп сделана из специального стекла, которое непроницаемо для длины волн около 200 нм.
- Время работы ламп - 8000 часов.
- Встроенный сетевой выключатель значительно упрощает работу с облучателем.

Применение **XXX**

- Возможно длительное использование в любых помещениях в присутствии людей или животных.

Общие рекомендации, для использования рециркуляторов в закрытых помещениях при работе в присутствии людей: **XXX**

- В помещении желательно создать приток свежего воздуха (с улицы), например, периодически проветривать.
- Не рекомендуется оставлять рециркулятор включённым на ночь, а также спать в помещении со включённым рециркулятором.

Длительность обработки помещений I-III категорий в зависимости от объёма и категории: **XXX**

XXXXXXXX XXXXX

XXXXXXXX Рекомендуемый объём помещений, м³ **XXXXXXXX**

XXXXXXXX Время обработки (мин.) при эффективности **XXXXXXXX**

XXXXXXXX 99,9% **XXXXXX**

XXXXXXXX I категория

XXXXXXXX 99% **XXXXXX**

XXXXXXXX II категория

XXXXXXXX 95% **XXXXXX**

XXXXXXXX III категория

XXXXXXXX до 80 **XXXXXX**

XXXXXXXX 60 **XXXXXX**

XXXXXXXX 45 **XXXXXX**

XXXXXXXX 30 **XXXXXX**

XXXXXXXX от 81 до 160 **XXXXXX**

XXXXXXXX 120 **XXXXXX**

XXXXXXXX 90 **XXXXXX**

XXXXXXXX 60 **XXXXXX**

XXXX Пример: для обработки стоматологического кабинета, помещения III категории, площадью 25 м² (высота потолка 3 м, а значит объём помещения 75 м³) нужно не менее 30 минут работы рециркулятора. **XXX**

XXXX Облучатели-рециркуляторы Дефендер изготавливаются отечественным производителем медицинской техники ООО «Таглер» (Лицензия РосЗдравНадзора на производство медтехники №ФС-99-04-007134).

Преимущества

Преимущества TAGLER Defender 3-15TF

- Облучатель-рециркулятор Defender 3-15 закрытого типа может работать в присутствии людей.
- Источник излучения — ртутные разрядные лампы низкого давления, дающие коротковолновое УФ-излучение с длиной волны в 253,7 нм, обладающее бактерицидным действием. Чтобы предотвратить синтез озона, колба лампы сделана из специального стекла, непроницаемого для света с длиной волн около 200 нм.
- Срок службы УФ-лампы не менее 8000 часов.
- Корпус можно обрабатывать любыми бытовыми чистящими средствами.
- Фильтр для очистки воздушного потока.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	TAGLER
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение, Для дома
Количество УФ-ламп, шт.	3
Мощность одной УФ-лампы, Вт	15
Производительность, м³/ч	70
Площадь помещения (при высоте потолка 3 м), м²	25-30
Способ крепления	на подставку, на стену
Уровень шума, дБ	40
Срок службы УФ-ламп, часов	8000
Лампы входят в комплект	да, входят
Дополнительные опции	с фильтром
Тип цоколя	G13
Габариты, мм	860×226×109
Вес, кг	7
Электропитание, В	220±22
Потребляемая мощность, Вт	85
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.