

Офтальмоскоп ЗОМЗ ОР-3Б-07

Офтальмоскопы Арт. ОР-3Б-07



- Тип прибора: ручной
- Особенности: есть осветительный блок, есть световод

Наличие регистрационного удостоверения

Array



Временно не поставляется

Области применения:

- Здравоохранение

Описание

Офтальмоскоп ЗОМЗ ОР-3Б-07 «Блик»

Офтальмоскоп предназначен для офтальмокопического исследования глазного дна, исследования переднего отдела глаза, диагоноскопического исследования глазного яблока.

Необходим в глазных и оптометрических кабинетах больниц и поликлиник, а также позволяет проводить исследования на дому, у постели больного. Приборы могут применяться и в других областях медицины (терапия, невропатология) для постановки дифференцированных диагнозов.

ЗОМЗ ОР-3Б-07 работает от сети (блок питания не входит в комплект). В комплектацию входит минималистичный набор линз и насадок, а также два световода и осветительный блок.

Комплектация ЗОМЗ ОР-3Б-07 «Блик»

Составные части прибора

ОР-3Б-07

Насадка для прямой офтальмоскопии

1

Насадка для обратной офтальмоскопии

1

Насадка бинокулярная

1

Линза офтальмокопическая 20 дптр

1

Блок осветительный

1

Световод

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|---|---|
| Артикул | ОР-3Б-07 |
| Бренд | ЗОМЗ |
| Страна бренда | Россия |
| Отрасли | Здравоохранение, Для кабинета офтальмолога |
| Тип прибора | ручной |
| Особенности | есть осветительный блок, есть световод |
| Рефракция линз насадки для прямой | |
| офтальмоскопии, + дптр | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 15; 20 |
| Рефракция линз насадки для прямой | |
| офтальмоскопии, - дптр | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 15; 20 |
| Рефракция офтальмологических линз, дптр | |
| | 15; 20; 29 (в комплект входит только линза на 20 дптр) |
| Диафрагмы и светофильтр насадки для прямой | |
| офтальмоскопии | круг, полукруг, щель, измерительная сетка, сине-зелёный |
| Диафрагмы и светофильтр насадки для обратной | |
| офтальмоскопии | большой круг, средний круг, малый круг, сине-зелёный |
| Диапазон регулировки межзрачкового | |
| расстояния бинокулярной насадки, мм | 54-72 |
| Страна производства | Россия |

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.