

Отоскоп KaWe Combilight F.O. 30 LED 2.5 (светодиоды 2,5 В, рукоятка на батарейках)

Отоскопы Арт. 01.12530.002



Ваша цена

Розница
13 910 руб.

Оптовая цена
13 679 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

Описание

Отоскоп KaWe Combilight F.O. 30 LED 2.5

Отоскоп KaWe Combilight F.O. 30 LED 2.5 – диагностический фиброоптический прибор для проведения отоскопии у взрослых и детей. Модель предназначена для визуального обследования наружного слухового прохода и барабанной перепонки и используется в амбулаторной и клинической практике.

Конструкция прибора включает рукоять и отоскопическую головку. Рукоять изготовлена из нержавеющей стали и оснащена противоскользящими насечками для уверенного удержания во время работы. В нижней части рукояти расположен отсек для установки двух батареек типа С.

В верхней части рукояти установлен патрон со светодиодным источником света напряжением 2,5 В и реостатом для плавной регулировки яркости освещения. Фиброоптическая система передачи света обеспечивает равномерное освещение без образования бликов и минимизирует нагрев исследуемых тканей благодаря расположению источника света вне зоны обзора врача.

Отоскоп оснащён поворотной линзой с трёхкратным увеличением, что облегчает проведение прямого осмотра и пневматической пробы. Головка прибора крепится к рукояти при помощи системы Click-замка и поддерживает подключение нагнетательного баллона для оценки подвижности барабанной перепонки.

Показания к применению

- Проведение отоскопии у взрослых и детей.
- Осмотр наружного слухового прохода.
- Визуальная оценка состояния барабанной перепонки.
- Проведение пневматического тестирования барабанной перепонки.
- Диагностические исследования в оториноларингологии.
- Применение в терапевтической и педиатрической практике.

Особенности

- Фиброоптическая система F.O. для передачи света без перекрытия зоны обзора.
- Светодиодный источник света напряжением 2,5 В.
- Срок службы источника света до 50 000 ч.
- Плавная механическая регулировка яркости.
- Равномерное освещение без бликов и засветов.
- Минимальный нагрев исследуемых поверхностей.
- Поворотная линза с трёхкратным увеличением.
- Поддержка проведения пневматической пробы.
- Возможность подключения нагнетательного баллона.
- Крепление головки при помощи Click-замка.
- Рукоять из нержавеющей стали с противоскользящими насечками.
- Питание от батареек для автономной эксплуатации.
- Простое обслуживание и замена источника света.
- Комплектуется набором одноразовых ушных воронок.

Комплект поставки

- Отоскоп KaWe Combilight F.O. 30 LED 2.5.

- Набор одноразовых ушных воронок – 20 шт.
- Сумка на молнии.
- Документация к прибору.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Тип изделия	Диагностический отоскоп
Серия	Combilight
Тип освещения	F.O. – фиброоптика
Источник света	Светодиодная лампа
Срок службы лампы	50 000 ч
Увеличение линзы	3-кратное
Конструкция линзы	Поворотная
Материал головки	ABS-пластик
Крепление головки	Click-замок
Материал рукоятки	Нержавеющая сталь
Подключение нагнетательного баллона	Да
Комплектная сумка	Да
Количество одноразовых ушных воронок	20 шт.
Диаметр комплектных воронок	Ø 2,5 мм и Ø 4,0 мм

Преимущества

- Фиброоптическая система освещения обеспечивает равномерную передачу света без перекрытия поля обзора.
- Светодиодный источник света напряжением 2,5 В создаёт стабильное и яркое освещение исследуемой области.
- Расположение источника света вне зоны осмотра снижает нагрев исследуемых тканей.
- Отсутствие бликов и засветов повышает качество визуальной диагностики.
- Плавная механическая регулировка яркости позволяет адаптировать освещение под условия обследования.
- Срок службы светодиодной лампы достигает 50 000 ч.
- Поворотная линза с трёхкратным увеличением обеспечивает детальный осмотр анатомических структур.
- Конструкция линзы подходит для прямого осмотра и проведения пневматической пробы.
- Подключение нагнетательного баллона расширяет диагностические возможности прибора.
- Система крепления Click-замок обеспечивает быструю и надёжную фиксацию головки.
- Рукоятка из нержавеющей стали устойчива к интенсивной эксплуатации.
- Противоскользкие насечки повышают удобство удержания во время работы.
- Питание от двух батареек типа С обеспечивает автономное использование.
- Простая конструкция облегчает обслуживание и замену источника света.
- Комплект одноразовых ушных воронок позволяет начать работу сразу после подготовки прибора.
- Подходит для обследования взрослых и детей.
- Предназначен для применения в амбулаторной и клинической практике.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	01.12530.002
Бренд	KaWe
Страна бренда	Германия
Отрасли	Для ЛОР-кабинета
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040785.pdf

Электропитание, В	2,5 (×2 батарейки тип С)
--------------------------	--------------------------

Страна производства	Германия
----------------------------	----------

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.