

Парафинонагреватель Мед-Сервис Каскад-20

Теплотерапия



- Рабочий объём, л: 20
- Диапазон температуры нагрева, °C: 40-120



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

Описание

Парафинонагреватель Мед-Сервис Каскад-20

Парафинонагреватель Каскад-20 — это специализированное оборудование, предназначенное для разогрева и поддержания рабочей температуры парафина и озокерита. Данный аппарат широко используется в косметологии, физиотерапии и медицинских учреждениях для проведения процедур парафинотерапии.

Парафинонагреватель Каскад-20 состоит из:

- наружного корпуса и крышки;
- внутренней ёмкости;
- крана;
- цифрового индикатора температуры;
- кнопок управления нагревом и индикатора сети.

Внутренняя рабочая ёмкость Каскад-20 изготовлена из качественного пищевого алюминия. Она рассчитана на термообработку до 20 л парафина. Нагрев внутренней ёмкости происходит при помощи плоских нагревателей из миканита с термостатом.

Внешний корпус парафинонагревателя выполнен из прочной стали с порошковым покрытием.

На нижней части корпуса парафинонагревателя Каскад-20 расположен кран из латуни для слива парафина или озокерита. Кран хорошо прогревается, поэтому при сливе парафин не успевает потерять температуру и затвердеть.

Слева от крана расположены кнопки управления температурой и цифровой термометр. Благодаря кнопкам возможно плавное изменение температуры, цифровой табло показывает цифры температуры.

Справа от крана расположен индикатор сети.

Сверху парафинонагреватель Каскад-20 накрывается крышкой.

Максимальная температура нагрева парафинонагревателя — 120 °C. Минимальная температура — 40 °C.

Парафинонагреватель используется только лицами, прошедшими инструктаж.

Комплектация

- Парафинонагреватель Каскад-20.
- Руководство по эксплуатации.

Преимущества парафинонагревателя Каскад-20

- Автоматическое поддержание температуры.
- Плавная регулировка температуры кнопками.
- Индикация температуры на цифровом табло.
- Не остывающий латунный кран для слива парафина.
- Стальной устойчивый корпус.

- Высокая надёжность нагревательных элементов.
- Отечественный запатентованный аппарат.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Напряжение питания	230 В
Потребляемая мощность, не более	1350 ВА
Диапазон температуры нагрева	от 40° до 120°C
Ёмкость бака	20 л
Вес прибора	16 кг
Габариты	400×470×450 мм
Нагреваемый материал	Парафин, озокерит
Нормативный срок службы	5 лет

Преимущества

- Автоматическое поддержание установленной температуры в процессе работы.
- Плавная регулировка температуры при помощи кнопок управления.
- Диапазон нагрева от +40 до +120 °C для различных режимов парафинотерапии.
- Цифровая индикация температуры для постоянного визуального контроля.
- Внутренняя рабочая ёмкость из качественного пищевого алюминия.
- Вместимость до 20 л нагреваемого материала.
- Латунный сливной кран сохраняет температуру материала во время слива.
- Удобный слив парафина и озокерита без преждевременного затвердевания.
- Плоские нагревательные элементы из миканита обеспечивают равномерный нагрев.
- Термостат способствует стабильному поддержанию температурного режима.
- Стальной корпус с износостойким порошковым покрытием.
- Удобное расположение органов управления и индикаторов.
- Высокая надёжность нагревательной системы при регулярной эксплуатации.
- Подходит для медицинских, физиотерапевтических и косметологических процедур.
- Отечественная запатентованная конструкция.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Мед-Сервис
Страна бренда	Россия
Отрасли	Реабилитация, Эстетическая медицина
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010025684.pdf
Рабочий объём, л	20
Диапазон температуры нагрева, °C	40-120
Габариты, мм	400×470×450
Вес, кг	16
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	1350
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.