

Парафинонагреватель Мед-Сервис Каскад-40 (из алюминиевого сплава)

Теплотерапия



- Рабочий объём, л: 40
- Диапазон температуры нагрева, °С: 40-120



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

Описание

Парафинонагреватель Мед-Сервис Каскад-40 алюм.

Парафинонагреватель Мед-Сервис Каскад-40 алюм. предназначен для разогрева и поддержания рабочей температуры парафина и озокерита при проведении процедур парафинотерапии. Оборудование применяется в физиотерапии, косметологии и медицинской практике.

Аппарат обеспечивает стабильный нагрев материала в диапазоне от +40 до +120 °С и позволяет поддерживать оптимальные параметры для выполнения лечебных и косметологических процедур.

Конструкция включает наружный корпус с крышкой, внутреннюю рабочую ёмкость, сливной кран, цифровой индикатор температуры, кнопки управления нагревом и кнопку включения сети. Температура регулируется плавно и отображается на цифровом табло.

Внутренняя рабочая ёмкость изготовлена из качественного пищевого алюминия и рассчитана на термообработку до 40 л парафина или озокерита. Нагрев выполняется при помощи плоских нагревателей из миканита с термостатическим контролем температуры.

Для удобного слива нагретого материала предусмотрен латунный кран, который сохраняет температуру парафина и озокерита и предотвращает их преждевременное затвердевание.

Конструкция

- Наружный корпус со стойким порошковым покрытием.
- Крышка.
- Внутренняя рабочая ёмкость из пищевого алюминия.
- Латунный кран для слива парафина и озокерита.
- Плоские нагреватели из миканита с термостатом.
- Кнопки регулировки температуры.
- Цифровой индикатор температуры.
- Кнопка включения «Сеть».

Особенности

- Разогрев и поддержание температуры парафина и озокерита.
- Автоматическое поддержание установленной температуры.
- Плавная регулировка температуры.
- Диапазон рабочих температур от +40 до +120 °С.
- Цифровая индикация температуры на табло.
- Рабочая ёмкость объёмом 40 л.
- Латунный кран поддерживает текучесть нагретого материала при сливе.
- Высоконадёжные нагревательные элементы.
- Стальной устойчивый корпус.
- Отечественная запатентованная разработка.

Показания к применению

- Подготовка парафина к проведению процедур парафинотерапии.
- Подготовка озокерита к процедурам теплотечения.
- Поддержание рабочей температуры нагреваемых материалов.
- Проведение физиотерапевтических и косметологических процедур.

Комплект поставки

- Парафинонагреватель Мед-Сервис Каскад-40 алюм.
- Руководство по эксплуатации.

Технические характеристики

| Характеристика | Значение |
|------------------------------|---|
| Нагреваемый материал | Парафин, озокерит |
| Материал внутренней ёмкости | Пищевой алюминий |
| Тип нагревательных элементов | Плоские нагреватели из миканита с термостатом |
| Наличие сливного устройства | Латунный кран |
| Нормативный срок службы | 5 лет |

Преимущества

- Автоматическое поддержание заданной температуры нагрева.
- Плавная регулировка температуры при помощи кнопок управления.
- Цифровая индикация температуры для постоянного визуального контроля процесса нагрева.
- Диапазон нагрева от +40 до +120 °С для различных режимов парафинотерапии.
- Внутренняя рабочая ёмкость из качественного пищевого алюминия.
- Вместимость до 40 л нагреваемого материала.
- Латунный сливной кран сохраняет текучесть парафина и озокерита при сливе.
- Конструкция крана снижает риск преждевременного затвердевания материала.
- Плоские нагревательные элементы из миканита обеспечивают равномерный нагрев.
- Термостат поддерживает стабильность температурного режима.
- Прочный стальной корпус с износостойким порошковым покрытием.
- Удобное расположение органов управления и индикаторов.
- Высокая надёжность нагревательной системы при длительной эксплуатации.
- Подходит для нагрева как парафина, так и озокерита.
- Предназначен для применения в медицинских и косметологических учреждениях.
- Отечественная запатентованная конструкция.

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|---|---|
| Бренд | Мед-Сервис |
| Страна бренда | Россия |
| Отрасли | Реабилитация, Эстетическая медицина |
| Ссылка на документы | https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040640.pdf |
| Рабочий объём, л | 40 |
| Диапазон температуры нагрева, °С | 40-120 |
| Габариты, мм | 540×540×450 |
| Вес, кг | 18 |
| Электропитание, В | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1500 |
| Страна производства | Россия |

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.