

Паровой стерилизатор IcanClave STE-29-D

Паровые стерилизаторы (автоклавы)



- Тип загрузки: горизонтальный
- Тип автоклава: автоматический
- Дополнительный функционал: есть режим вакуумной сушки, есть система охлаждения, может работать автономно
- Объем рабочей камеры, л: 29
- Размеры рабочей камеры, мм: 247×625
- Диапазон температур, °C: 121...145
- Максимальное рабочее давление, МПа: 0,25

IcanCLAVE

Под заказ

Области применения:

- здравоохранение

Описание

Медицинский паровой стерилизатор IcanClave STE-29-D

Медицинский стерилизатор STE-29-T — это полностью автоматический настольный автоклав класса В, с предустановленными программами стерилизации, с высокоточным управлением температурой и давлением. Максимальная загрузка: 6 кг.

Встроенный независимый парогенератор и быстрая вакуумная сушка позволяют уменьшить общее время стерилизации.

Легкодоступный бак для воды вмещает 2,5 литра (минимальный уровень для работы 0,5 литра) дистиллированной воды. Есть отдельный бак для использованной воды объемом 3,8 литра.

Интерфейс меню и отчеты полностью на русском языке. ЖК-экран отображает время, температуру и давление, ход выполнения цикла, выбранную программу, ошибки. Есть USB-порт с автоматическим переносом всех данных стерилизации на USB-носитель, и возможностью чтения и хранения на персональном компьютере. Последние 20 циклов автоматически сохраняются в памяти автоклава, их можно распечатать или перенести на компьютер.

Есть предустановленные стандартные циклы стерилизации с температурой цикла 121 или 134 °C.

Преимущества

- Полностью автоматический настольный автоклав с предустановленными программами.
- Соответствует европейскому стандарту EN13060.
- Встроенный независимый быстрый генератор пара обеспечивает быстрые циклы стерилизации.
- Меню на русском языке.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Ningbo Ican Machines
Страна бренда	Китай
Отрасли	Для отделения стерилизации
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010024266.pdf

Тип загрузки	горизонтальный
Дополнительный функционал	есть режим вакуумной сушки, есть система охлаждения, может работать автономно
Объём рабочей камеры, л	29
Размеры рабочей камеры, мм	247×625
Диапазон температур, °С	121...145
Количество полок	3
Максимальное рабочее давление, МПа	0,25
Габариты, мм	490×890×455
Вес, кг	68
Электропитание, В	220, требуется розетка с заземляющим контактом
Потребляемая мощность, Вт	1750
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.