

Паровой стерилизатор КасПЗ ГКа-25 ПЗ (-06)

Паровые стерилизаторы (автоклавы)

Арт. ГКа-25 ПЗ (06)



Ваша цена

Розница
205 450 руб.

Оптовая цена
200 182 руб.



Под заказ

НДС не облагается

- Тип загрузки: горизонтальный
- Тип автоклава: автоматический
- Дополнительный функционал: есть режим вакуумной сушки
- Объем рабочей камеры, л: 24,7
- Размеры рабочей камеры, мм: Ø246×450
- Диапазон температур, °C: 120...134

Наличие регистрационного удостоверения

ФСР 2009/05815 от 30.11.2021

Описание

Паровой стерилизатор КасПЗ ГКа-25 ПЗ (-06)

ГКа-25 ПЗ (-06) предназначен для паровой стерилизации изделий медицинского назначения из текстиля, металлов, термостойкой резины или стекла.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № ФСР 2009/05815 от 15.06.2015.

Объем дистиллированной воды, заливаемой при первом запуске стерилизатора: 2,75 л.

Остаточная влажность стерильных текстильных материалов: не более 1 %.

Есть режим свободного программирования: диапазон температур 120...134 °C, время стерилизации 3–45 мин, время сушки 1–25 мин.

Преимущества

Преимущества КасПЗ ГКа-25 ПЗ (-06)

- Эффективная стерилизация при запуске из холодного состояния.
- Вакуумная сушка осуществляется с помощью конденсатора.
- Полная автоматизация процесса стерилизации.
- Минимальный цикл стерилизации – 45 мин.
- Все элементы внутренней камеры стерилизатора, кроме уплотнений, трубопроводов и штуцеров, изготовлены из коррозионностойкой стали.
- Стерилизаторы оснащены интерфейсным разъёмом для подключения к компьютеру.
- Энергонезависимая память.
- Соответствует классу В (ГОСТ Р ЕН 13060).

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул	ГКа-25 ПЗ (06)
Бренд	Касимовский приборный завод
Страна бренда	Россия
Время непрерывной работы, часов	16
Тип загрузки	горизонтальный
Дополнительный функционал	есть режим вакуумной сушки
Объём рабочей камеры, л	24,7
Размеры рабочей камеры, мм	Ø246×450
Диапазон температур, °С	120...134
Время нагрева, мин, не более	30
Количество полок	2/3
Габариты, мм	450×715×400
Вес, кг	50
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	2000
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.