

## Паровой стерилизатор КасПЗ ГКа-25 ПЗ (-07)

Паровые стерилизаторы (автоклавы)    Арт. ГКа-25 ПЗ (07)



### Ваша цена

Розница  
**175 500 руб.**

Оптовая цена  
**171 000 руб.**



Под заказ

НДС не облагается

- Тип загрузки: горизонтальный
- Тип автоклава: автоматический
- Дополнительный функционал: может работать автономно
- Объем рабочей камеры, л: 24,7
- Размеры рабочей камеры, мм: Ø246×450
- Диапазон температур, °С: 120...134
- Максимальное рабочее давление, МПа: 0,22

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены

**Наличие регистрационного удостоверения**

**ФСР 2009/05815 от 30.11.2021**

## Описание

### Паровой стерилизатор КасПЗ ГКа-25 ПЗ (-07)

ГКа-25 ПЗ (-07) предназначен для паровой стерилизации изделий медицинского назначения из текстиля, металлов, термостойкой резины или стекла. Это стерилизатор автономного типа, он не требует подключения к водопроводу и канализации. Сушка осуществляется естественным путём.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора &#8470; ФСР 2009/05815 от 15.06.2015.

Объём дистиллированной воды, заливаемой при первом запуске стерилизатора: 2,75 л.

Остаточная влажность стерильных текстильных материалов: не более 1 %.

Есть режим свободного программирования: диапазон температур 120...134 °С, время стерилизации 3–45 мин, время сушки 1–25 мин.

## Преимущества

### Преимущества КасПЗ ГКа-25 ПЗ (-07)

- Автономного типа – не требует подключения к водопроводу и канализации.
- Эффективная стерилизация при запуске из холодного состояния;
- Термодинамическая сушка (естественным путём).
- Полная автоматизация процесса стерилизации.
- Все элементы внутренней камеры стерилизатора, кроме уплотнений, трубопроводов и штуцеров, изготовлены из коррозионностойкой стали.
- Стерилизаторы оснащены интерфейсным разъёмом для подключения к компьютеру.
- Энергонезависимая память.
- Предварительное удаление воздуха из стерилизационной камеры – гравитационная продувка.
-

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	ГКа-25 ПЗ (07)
Бренд	Касимовский приборный завод
Страна бренда	Россия
Тип загрузки	горизонтальный
Дополнительный функционал	может работать автономно
Объём рабочей камеры, л	24,7
Размеры рабочей камеры, мм	Ø246×450
Диапазон температур, °С	120...134
Время нагрева, мин, не более	30
Количество полок	2/3
Размер полки, мм	215×380×22
Максимальное рабочее давление, МПа	0,22
Габариты, мм	450×690×400
Вес, кг	50
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	2000
Страна производства	Россия

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.