

## Паровой стерилизатор МИЗ-МА ГК-20

Паровые стерилизаторы (автоклавы)



- Тип загрузки: горизонтальный
- Тип автоклава: автоматический
- Дополнительный функционал: может работать автономно
- Объем рабочей камеры, л: 20
- Размеры рабочей камеры, мм: Ø213×557
- Диапазон температур, °С: 100...134
- Максимальное рабочее давление, МПа: 0,21



Под заказ

**Наличие регистрационного удостоверения**

Array

### Описание

#### Паровой стерилизатор МИЗ-МА ГК-20

Автоклав предназначен для паровой стерилизации изделий медицинского назначения из текстиля (бинты, марли, одежда), металлов (хирургический, стоматологический инструмент), из термостойкой резины, стекла (шприцы, посуда). Стерилизатор паровой ГК-20 — аналог стерилизаторов ГК-25-2, ВК-30-01, снятых с производства в 2014 и 2015 годах.

Паровой стерилизатор (автоклав) ГК-20 на сегодняшний день является наиболее привлекательным по соотношению цена/качество в своём сегменте. Основное преимущество перед аналогами — это наличие свободно программируемого режима и автономность стерилизатора, которая позволяет устанавливать его в небольших помещениях, не имеющих водоснабжения и канализации. Нужно просто заливать дистиллированную воду, которую периодически необходимо менять, для предотвращения образования накипи на нагревательных элементах. Кроме того на нём уже предустановлено четыре наиболее распространённых режима стерилизации, что позволяет оперативно переходить на стерилизацию различных по требованиям стерилизуемых объектов.

Стерилизатор предназначен для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемыеми климатическими условиями при температуре окружающего воздуха от +10 до +35 °С, относительной влажности до 80 % при 25 °С и атмосферном давлении 83 700...106 400 Па.

Регистрационное удостоверение РОСЗДРАВНАДЗОРА &#8470; РЗН 2013/1033.

Программа  
стерилизации

Используемое давление,  
МПа

Температура  
стерилизации, °С

Время стерилизационной  
выдержки, мин.

Номинал.

Макс. отклон.

Номинал.

Макс. отклон.

Номинал.

Макс. отклон.

0,11

0,01

121

1

20-45

2

5

0,14

0,01

126

1

10-30

1

6

0,20

0,01

132

1

20

1

7

0,21

0,01

134

1

5-20

1

## Характеристики

Параметр:

Показатель:

**Бренд**

МИЗ-МА

**Страна бренда**

Украина

**Тип загрузки**

горизонтальный

**Дополнительный функционал**

может работать автономно

**Объём рабочей камеры, л**

20

Размеры рабочей камеры, мм	Ø213×557
Диапазон температур, °С	100...134
Отклонение температуры от заданной, ±°С	1
Максимальное рабочее давление, МПа	0,21
Габариты, мм	500×370×700
Вес, кг	45
Электропитание, В	220±22
Потребляемая мощность, Вт	1400
Страна производства	Украина

#### **Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.