

## Паровой стерилизатор YouJoy BES-12L-LED-B

Паровые стерилизаторы (автоклавы)



- Тип загрузки: горизонтальный
- Тип автоклава: автоматический
- Дополнительный функционал: есть режим вакуумной сушки
- Объём рабочей камеры, л: 12
- Размеры рабочей камеры, мм: Ø200 × 360
- Диапазон температур, °C: 121...134

**YOUJOY**

Под заказ

**Области применения:**

- Здравоохранение

### Описание

#### Паровой стерилизатор YouJoy BES-12L-LED-B

Модель BES-12-B-LED — это автоклав класса В. Он подходит для ежедневной стерилизации медицинских инструментов абсолютно любой конфигурации и формы без исключений.

В трёх больших лотках размещается до 3 кг инструментов, максимальная длина — 340 мм, максимальная ширина — 160 мм. Обычно за один цикл стерилизуется полный набор необходимых инструментов для одного специалиста.

Современная технология трёхфазного пульсирующего предвакуума гарантирует, что горячий пар проникнет во все полости, тонкие трубочки и пористый материал, а вакуумная сушка обеспечит полную стерильность на завершающей стадии.

Корпус сделан из медицинского пластика, рассчитанного на регулярную обработку дезинфицирующими средствами без появлений изменений цвета и неровностей поверхности.

Мембранная панель управления очень проста, а удобство и наглядность стерилизации обеспечивает LED-дисплей и система звуковой сигнализации.

Полностью автоматическое управление циклом стерилизации позволяет быть на 100% уверенным в качестве стерилизации!

Для регистрации данных о стерилизации предусмотрены порты подключения мини-принтера и USB-адаптера (оба устройства приобретаются отдельно).

### Преимущества

- Тройной цикл предвакуума.
- Пять программ стерилизации (режимы при 121 и 134°C).
- Тесты V&D и VACUUM-тест для подтверждения гарантий качества стерилизации.
- Быстрая программа полной стерилизации требует всего 25 минут.

### Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

YouJoy

Страна бренда

Китай

Отрасли	Для отделения стерилизации
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000075766.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000075766.pdf</a>
Тип загрузки	горизонтальный
Дополнительный функционал	есть режим вакуумной сушки
Объём рабочей камеры, л	12
Размеры рабочей камеры, мм	Ø200 × 360
Диапазон температур, °C	121...134
Количество полок	3
Габариты, мм	410 × 590 × 410
Вес, кг	48
Потребляемая мощность, Вт	1 800
Страна производства	Китай

#### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.