

Паровой стерилизатор YouJoy BES-22L-B-LCD

Паровые стерилизаторы (автоклавы)



Ваша цена

Розница
132 543 руб.

Оптовая цена
127 242 руб.

YOUJOY

В наличии

НДС не облагается

- Тип загрузки: горизонтальный
- Тип автоклава: автоматический
- Дополнительный функционал: есть режим вакуумной сушки
- Объем рабочей камеры, л: 22
- Размеры рабочей камеры, мм: Ø250×450
- Диапазон температур, °C: 121...134

Товар участвует в акциях:

- Акция

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Паровой стерилизатор YouJoy BES-22L-B-LCD

Модель BES-22-B-LCD – это автоклав с максимальной комплектацией в линейке стерилизующих машин класса В марки YOUJOY. Паровой стерилизатор BES 22L-B-LCD имеет функцию создания предварительного вакуума и функцию вакуумной сушки по окончании процесса стерилизации, в данном автоклаве можно стерилизовать любые виды медицинских инструментов и материалов. Автоклав BES-22-B-LCD подходит для стерилизации и обработки сложных инструментов с неровной поверхностью или с полыми, труднодоступными частями.

Механический замок гарантирует герметичность в камере на протяжении всего процесса автоклавирования инструментов.

В базовую комплектацию уже включены три удобных лотка для инструментов.

Автоматическое микропроцессорное управление. Корпус выполнен из специального пластика. Информативный и многофункциональный ЖК-дисплей с удобными клавишами управления.

Для регистрации данных о стерилизации предусмотрены порты подключения мини-принтера и USB-адаптера (оба устройства приобретаются отдельно).

Наполнение стерилизатора водой происходит вручную, что позволяет врачу лично проследить за уровнем жидкости.

Преимущества

Преимущества BES-22L-B-LCD

- Тройной цикл предвакуума.
- Три программ стерилизации (режимы 121°C и 134°C).

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	YouJoy
Страна бренда	Китай
Тип камеры	горизонтальная
Тип загрузки	горизонтальный
Дополнительный функционал	есть режим вакуумной сушки
Объём рабочей камеры, л	22
Размеры рабочей камеры, мм	Ø250×450
Диапазон температур, °C	121...134
Количество полок	3
Габариты, мм	462×585×460
Вес, кг	55
Потребляемая мощность, Вт	2300

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.