

Платформенные весы AnD EM-150KAL

Платформенные весы Арт. EM-150KAL



Ваша цена

Розница
0 руб.

Оптовая цена
 По запросу



Под заказ

С учетом НДС 22 %

- Тип весов: платформенные
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг: 150
- Дискретность, г: 50 / 20 / 10
- Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: 400
- Калибровка: внешняя
- Класс точности: Средний (III)

Описание

Платформенные весы AnD EM-150KAL

Точные, быстрые, простые в использовании и при этом удивительно компактные и лёгкие – это новые платформенные весы серии EM.

Весы внесены в Государственный реестр средств измерений РФ (Госреестр СИ): №8470; 50147-12. Срок свидетельства: до 20.01.2022.

Качество и технологии A&D для бюджетного сегмента платформенных весов:

- Класс точности – III средний (ГОСТ OIML R76-1-2011).
- Высокая точность и три переключаемых диапазона взвешивания.
- Дисплей высокой чёткости с белой подсветкой.
- 200 часов работы от аккумулятора.
- Мобильность и небольшой вес.
- Автоматическое отключение питания для сохранения заряда аккумулятора.
- Платформа травмобезопасной конструкции, удобно и легко моющаяся.
- 2 типоразмера платформы.
- Возможность поворота дисплея на 360 градусов в горизонтальной плоскости.
- Функция счёта предметов.

Преимущества

Преимущества AnD EM-150KAL

- Лидер бюджетного сегмента платформенных весов.
- 3 варианта дискретности на выбор.
- Регулируемый дисплей.
- Взвешивание от 30 до 300 кг.
- Стандартный интерфейс RS-232C.
- Автоматическое выключение – если сетевой адаптер подключён, но никакие операции не выполняются в течение некоторого времени (холостой режим), дисплей автоматически отключается и загорается индикатор режима ожидания.
- Счётная функция подсчитывает количество единиц продукта на основании веса продукта.
- Весы с универсальным питанием (сеть и батарейки). Батарейки позволяют работать с весами независимо от сети длительное время. В весах A&D используются батарейки типов D, AA, AAA, C.
- Жидкокристаллический дисплей с подсветкой. Такой тип дисплея позволяет работать в помещениях с ограниченным освещением.
- Процедура калибровки или юстировка осуществляется корректировкой значения показателей весов внешней калибровочной массой.

- Весы могут работать с одним из трёх значений разрешения дисплея, которое выбирается пользователем в зависимости от конкретных целей. NORMAL (1/3000), HIGH (1/6000 – 1/7500 (в зависимости от значения НПВ), HIGHER (1/12 000 – 1/15 000 (в зависимости от значения НПВ).

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	EM-150KAL
Бренд	A&D
Страна бренда	Япония
Тип весов	платформенные
Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг	150
Дискретность, г	50 / 20 / 10
Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г	400
Воспроизводимость (СКО), г	20
Линейность, ± г	50
Калибровка	внешняя
Гиря	M1 - 150 кг
Класс точности	Средний (III)
Размер платформы, мм	400×500
Габариты, мм	400×710×750
Вес, кг	9.5
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.