

## Платформенные весы Масса-К МК-6.2-A21(RI)

Платформенные весы

### Ваша цена

Розница  
**13 000 руб.**

Оптовая цена  
**10 647 руб.**



Под заказ



С учетом НДС 22 %

- Тип весов: платформенные
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг: 6
- Дискретность, г: 1/2
- Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: 20
- Калибровка: внешняя

## Описание

### Платформенные весы Масса-К МК-6.2-A21(RI)

Весы предназначены для измерений массы различных грузов при торговых, учётных и технологических операциях. Легко интегрируются с учётными системами, POS-системами и смарт-терминалами. Позволяют работать в счётном и дозаторном режиме, режимах процентного взвешивания и контроля массы (компараторный режим). Встроенный аккумулятор обеспечивает автономную работу весов до 60 часов. Обмен информацией с внешними устройствами реализован по интерфейсу RS-232.

Весы внесены в Государственный реестр средств измерений РФ (Госреестр СИ): [№8470;№5369-13](#). Срок свидетельства: до 03.07.2023.

Дополнительные режимы работы:

- счётный режим (подсчёт количества штучного товара по весу);
- режим процентного взвешивания;
- компараторный режим взвешивания (достижение заданного веса сопровождается звуковым и визуальным сигналами);
- подсчёт суммарной массы товара;
- дозаторный режим.

Установка массы тары:

- нажатием кнопки «Т».

Подключение к учётным системам:

- передача веса в учётные системы: 1С:Предприятие, Айтида, и др.;
- передача веса на рабочее место кассира (ПК или POS-терминал) с помощью «АТОЛ: Драйвер электронных весов»;
- передача веса в смарт-терминал ЭВОТОР с помощью «Приложения ЭВОТОР».

Подключаемое оборудование:

- дозатор;
- выносной индикатор.

## Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд	Масса-К
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00000031095.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00000031095.pdf</a> , <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000031095.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000031095.pdf</a>
Тип весов	платформенные
Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг	6
Дискретность, г	1/2
Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г	20
Калибровка	внешняя
Размер платформы, мм	336×240
Интерфейс	RS-232
Габариты, мм	345×310×56
Вес, кг	3.6
Вес в упаковке, кг	4.2
Страна производства	Россия

#### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.