

## Платформенные весы OHAUS Defender 3000 D31P30BR

Платформенные весы    Арт. 80250485



### Ваша цена

Розница  
**0 руб.**

Оптовая цена  
По запросу



Под заказ

С учетом НДС 22 %

- Тип весов: платформенные
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг: 30
- Дискретность, г: 5
- Калибровка: внешняя
- Класс точности: Средний (III)

## Описание

### Платформенные весы OHAUS Defender 3000 D31P30BR

Универсальные настольные весы для сухих веществ, соответствующие основным промышленным стандартам.

Весы Defender серии 3000 обладают простой, но прочной конструкцией с основанием из трубчатой рамы, терминалом с сенсорными кнопками, ЖК-дисплеем с подсветкой, встроенной аккумуляторной батареей. Предусмотрены гибкие возможности монтажа.

В надёжном корпусе терминала, изготовленном из АБС-пластика, установлена аккумуляторная батарея на 100 часов, которая позволяет работать в течение пяти дней подряд.

Прочные промышленные весы имеют платформу из нержавеющей стали марки 304, окрашенную трубчатую раму, стойку и кронштейн терминала, алюминиевый датчик веса.

Чёткий дисплей и возможность работы в счётном режиме облегчают повседневное использование в основных отраслях промышленности. Отвечают требованиям стандарта NTEP/Measurement Canada или OIML/EC (в зависимости от региона).

Весы внесены в Государственный реестр средств измерений РФ (Госреестр СИ): &#8470; [74252-19](#). Срок свидетельства: до 01.03.2024.

#### Режимы применения

Взвешивание, подсчёт количества предметов.

#### Дисплей

Жидкокристаллический дисплей с подсветкой (LCD).

#### Эксплуатация

Сетевой адаптер или аккумулятор (входит в комплект).

#### Связь

Двунаправленный интерфейс RS232 (входит в комплект).

#### Материалы конструкции

Терминал из АБС-пластика с поворотной задней крышкой, стойка и настенный кронштейн из окрашенной стали, весовая платформа из нержавеющей стали марки 304 с окрашенной стальной трубчатой рамой, алюминиевый датчик веса с классом защиты IP67, регулируемые ножки из нержавеющей стали со съёмными резиновыми заглушками.

## Преимущества

---

### Преимущества OHAUS Defender 3000 D31P30BR

Защита от перегрузки до 125 %.

## Характеристики

---

Параметр:	Показатель:
Артикул	80250485
Бренд	OHAUS
Страна бренда	США
Тип весов	платформенные
Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг	30
Дискретность, г	5
Калибровка	внешняя
Класс точности	Средний (III)
Размер платформы, мм	355×305
Интерфейс	RS-232
Защита от пыли и влаги (IP)	IP67 (только у датчика веса)
Габариты, мм	572×472×305
Вес, кг	12
Страна производства	Китай

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.