

Платформенные весы OHAUS Defender 3000 D31P60BL

Платформенные весы Арт. 80250487



Ваша цена

Розница
0 руб.

Оптовая цена
По запросу



Под заказ

С учетом НДС 22 %

- Тип весов: платформенные
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг: 60
- Дискретность, г: 10
- Калибровка: внешняя
- Класс точности: Средний (III)

Описание

Платформенные весы OHAUS Defender 3000 D31P60BL

Универсальные настольные весы для сухих веществ, соответствующие основным промышленным стандартам.

Весы Defender серии 3000 обладают простой, но прочной конструкцией с основанием из трубчатой рамы, терминалом с сенсорными кнопками, ЖК-дисплеем с подсветкой, встроенной аккумуляторной батареей. Предусмотрены гибкие возможности монтажа.

В надёжном корпусе терминала, изготовленном из АБС-пластика, установлена аккумуляторная батарея на 100 часов, которая позволяет работать в течение пяти дней подряд.

Прочные промышленные весы имеют платформу из нержавеющей стали марки 304, окрашенную трубчатую раму, стойку и кронштейн терминала, алюминиевый датчик веса.

Чёткий дисплей и возможность работы в счётном режиме облегчают повседневное использование в основных отраслях промышленности. Отвечают требованиям стандарта NTEP/Measurement Canada или OIML/ЕС (в зависимости от региона).

Весы внесены в Государственный реестр средств измерений РФ (Госреестр СИ): № [74252-19](#).
Срок свидетельства: до 01.03.2024.

Режимы применения

Взвешивание, подсчёт количества предметов.

Дисплей

Жидкокристаллический дисплей с подсветкой (LCD).

Эксплуатация

Сетевой адаптер или аккумулятор (входит в комплект).

Связь

Двунаправленный интерфейс RS232 (входит в комплект).

Материалы конструкции

Терминал из АБС-пластика с поворотной задней крышкой, стойка и настенный кронштейн из окрашенной стали, весовая платформа из нержавеющей стали марки 304 с окрашенной стальной трубчатой рамой, алюминиевый датчик веса с классом защиты IP67, регулируемые ножки из нержавеющей стали со съёмными резиновыми заглушками.

Преимущества

Преимущества OHAUS Defender 3000 D31P60BL

Защита от перегрузки до 125 %.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	80250487
Бренд	OHAUS
Страна бренда	США
Тип весов	платформенные
Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг	60
Дискретность, г	10
Калибровка	внешняя
Класс точности	Средний (III)
Размер платформы, мм	550×420
Интерфейс	RS-232
Защита от пыли и влаги (IP)	IP67 (только у датчика веса)
Габариты, мм	920×668×420
Вес, кг	19
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.