

## Платформенные весы OHAUS Defender 3000 D32XW300VX

Платформенные весы    Арт. 80252903



### Ваша цена

Розница  
**0 руб.**

Оптовая цена  
По запросу



Под заказ

С учетом НДС 22 %

- Тип весов: платформенные
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг: 300
- Дискретность, г: 50
- Калибровка: внешняя
- Класс точности: Средний (III)

## Описание

### Платформенные весы OHAUS Defender 3000 D32XW300VX

Универсальные настольные весы с возможностью промывки, соответствующие основным промышленным стандартам.

Весы серии Defender 3000 отличаются простой, но прочной конструкцией с терминалом из нержавеющей стали класса защиты NEMA 4X/IP65 с тактильными клавишами, ЖК-дисплеем с подсветкой и встроенным аккумулятором.

Терминал из нержавеющей стали с классом защиты NEMA 4X/IP66 спроектирован для жёстких промышленных условий. Аккумуляторная батарея на 58 часов позволяет непрерывно работать в течение нескольких дней.

Надёжная конструкция включает платформу из нержавеющей стали марки 304, трубчатую стальную раму, стойку и кронштейн для индикатора из нержавеющей стали, а также корпус датчика веса из нержавеющей стали с классом защиты IP67.

Чёткий дисплей и возможность работы в счётном режиме облегчают повседневное использование в основных отраслях промышленности. Отвечают требованиям стандарта NTEP/Measurement Canada или OIML/EC (в зависимости от региона).

Весы внесены в Государственный реестр средств измерений РФ (Госреестр СИ): №8470; [74252-19](#). Срок свидетельства: до 01.03.2024.

#### Режимы применения

Взвешивание, подсчёт количества предметов.

#### Дисплей

Жидкокристаллический дисплей с подсветкой (LCD).

#### Эксплуатация

Кабель питания или аккумулятор (входит в комплект).

#### Связь

Двухнаправленный интерфейс RS232 (входит в комплект).

#### Материалы конструкции

Терминал из нержавеющей стали класса защиты IP65 с откидной передней крышкой и крепёжными отверстиями, стойка и настенный кронштейн из нержавеющей стали, платформа из нержавеющей стали марки 304 со стальной трубчатой рамой, датчик веса из нержавеющей стали с защитой IP67.

## Преимущества

### Преимущества OHAUS Defender 3000 D32XW300VX

Защита от перегрузки до 125 %.

## Характеристики

| Параметр:                               | Показатель:   |
|---|---------------|
| Артикул                                 | 80252903      |
| Бренд                                   | OHAUS         |
| Страна бренда                           | США           |
| Тип весов                               | платформенные |
| Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг | 300           |
| Дискретность, г                         | 50            |
| Калибровка                              | внешняя       |
| Класс точности                          | Средний (III) |
| Размер платформы, мм                    | 650×500       |
| Интерфейс                               | RS-232        |
| Защита от пыли и влаги (IP)             | IP65; NEMA 4X |
| Габариты, мм                            | 920×740×500   |
| Вес, кг                                 | 38            |
| Страна производства                     | Китай         |

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.