

## Платформенные весы OHAUS Defender 5000 D52P6RQDR1

Платформенные весы    Арт. 30424259



### Ваша цена

Розница

**0 руб.**

Оптовая цена  
По запросу



Под заказ

С учетом НДС 22 %

- Тип весов: платформенные
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг: 3, 6
- Дискретность, г: 0,2/0,5
- Калибровка: внешняя
- Класс точности: Средний (III)

## Описание

### Платформенные весы OHAUS Defender 5000 D52P6RQDR1

Стандартные многофункциональные настольные весы промышленного назначения.

Удобная в использовании модель оснащена простой клавиатурой и большим дисплеем с подсветкой. Простые текстовые подсказки на дисплее помогают в работе.

Прочная конструкция с платформой из нержавеющей стали на стальной раме с серым порошковым покрытием включает алюминиевый датчик веса. Весы Defender отвечают требованиям стандарта NTEP/Measurement Canada или OIML/EC (в зависимости от региона).

Поддерживают стандартные промышленные режимы взвешивания, библиотека данных на 50000 записей и 1000 профилей пользователей. Поддерживают вывод результатов согласно требованиям GMP/GLP с указанием даты/времени в целях обеспечения прослеживаемости.

Весы внесены в Государственный реестр средств измерений РФ (Госреестр СИ): [№8470; 74252-19](#).  
Срок свидетельства: до 01.03.2024.

#### Режимы применения

Взвешивание, подсчёт штук, процентное взвешивание, контрольное взвешивание, динамическое взвешивание (удержание показаний).

#### Дисплей

ЖК-дисплей с подсветкой, 256×80 пикселей.

#### Эксплуатация

Встроенный блок питания с кабелем (в комплекте) или аккумулятор (продаётся отдельно).

#### Связь

Коммуникационный порт RS232 и слот microSD (в комплекте), второй порт по выбору: RS232/RS485/USB, Ethernet и WiFi/Bluetooth, дискретный ввод/вывод и аналоговый выход (продаются отдельно); вывод данных с отметкой времени и даты в формате GLP/GMP.

#### Материалы конструкции

Индикатор из АБС-пластика (TD52P) или нержавеющей стали (TD52XW), платформа из нержавеющей стали марки 304 со стальной рамой с порошковым покрытием, алюминиевый датчик веса, нескользящие регулируемые резиновые ножки.

## Преимущества

### Преимущества OHAUS Defender 5000 D52P6RQDR1

- Настраиваемое разрешение в двух диапазонах – 15 000d/3000e (25 000d/5000d NTEP).
- Защита от перегрузки до 150 %.
- Контрольные индикаторы с настройкой параметров и звуковых сигналов.
- Блокировка меню.
- Многоязычный интерфейс.
- Настраиваемые параметры печати и адаптации к окружающим условиям.
- Индикаторы стабильности, перегруза/недогруза.
- Настройка контрастности.
- Регулировка и автоснижение яркости.
- Автовключение.
- Экранная заставка.
- Автотарирование.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	30424259
Бренд	OHAUS
Страна бренда	США
Тип весов	платформенные
Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг	3, 6
Дискретность, г	0,2/0,5
Калибровка	внешняя
Класс точности	Средний (III)
Размер платформы, мм	305×305
Интерфейс	RS-232, RS-232 (как опция), USB (как опция), Ethernet (как опция)
Габариты, мм	574×442×305
Вес, кг	10
Страна производства	Китай

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения

её от производителей.