

## Платформенные весы OHAUS Defender 5000 D52XW150WQDX5

Платформенные весы    Арт. 30424297

### Ваша цена

Розница  
**0 руб.**

Оптовая цена  
По запросу



Под заказ



С учетом НДС 22 %

- Тип весов: платформенные
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг: 60, 150
- Дискретность, г: 5/10
- Калибровка: внешняя
- Класс точности: Средний (III)

## Описание

### Платформенные весы OHAUS Defender 5000 D52XW150WQDX5

Многофункциональные настольные весы общего промышленного назначения в корпусе из нержавеющей стали с возможностью промывки.

Удобная в использовании модель оснащена простой клавиатурой и большим дисплеем с подсветкой. Простые текстовые подсказки на дисплее помогают в работе.

Прочная конструкция с платформой и рамой из нержавеющей стали включает датчик веса с классом защиты IP67 и индикатор с классом защиты IP68. Весы Defender отвечают требованиям стандарта NTEP/Measurement Canada или OIML/EC (в зависимости от региона).

Поддерживают стандартные промышленные режимы взвешивания, библиотека данных на 50000 записей и 1000 профилей пользователей. Поддерживает вывод результатов согласно требованиям GMP/GLP с указанием даты/времени в целях обеспечения прослеживаемости.

Весы внесены в Государственный реестр средств измерений РФ (Госреестр СИ): №8470; 74252-19. Срок свидетельства: до 01.03.2024.

#### Режимы применения

Взвешивание, подсчёт штук, процентное взвешивание, контрольное взвешивание, динамическое взвешивание (удержание показаний).

#### Дисплей

ЖК-дисплей с подсветкой, 256×80 пикселей.

#### Эксплуатация

Встроенный блок питания с кабелем (в комплекте) или аккумулятор (продаётся отдельно).

#### Связь

Коммуникационный порт RS232 и слот microSD (в комплекте), второй порт по выбору: RS232/RS485/USB, Ethernet и WiFi/Bluetooth, дискретный ввод/вывод и аналоговый выход (продаются отдельно); вывод данных с отметкой времени и даты в формате GLP/GMP.

#### Материалы конструкции

Платформа и рама из нержавеющей стали марки 304, индикатор IP68 из нержавеющей стали, датчик веса из нержавеющей стали IP67 (один диапазон) / датчик веса из алюминия (два диапазона), нескользящие регулируемые резиновые ножки.

## Преимущества

### Преимущества OHAUS Defender 5000 D52XW150WQDX5

- Разрешение до 3000e в двух диапазонах.
- Защита от перегрузки до 150 %.
- Дисплей и звуковой сигнал для контрольного взвешивания.
- Блокировка меню.
- Многоязычный интерфейс.
- Настраиваемая фильтрация.
- Индикаторы стабильности, перегруза и недогруза.
- Настройка параметров дисплея.
- Автоматическая печать и тарирование.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	30424297
Бренд	OHAUS
Страна бренда	США
Тип весов	платформенные
Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг	60, 150
Дискретность, г	5/10
Калибровка	внешняя
Класс точности	Средний (III)
Размер платформы, мм	500×500
Интерфейс	RS-232, RS-232 (как опция), USB (как опция), Ethernet (как опция)
Защита от пыли и влаги (IP)	IP67
Габариты, мм	122×772×500
Вес, кг	22
Страна производства	Китай

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения

её от производителей.