

Платформенные весы OHAUS Defender 5000 D52XW60WQDL7

Платформенные весы Арт. 30424111



Ваша цена

Розница
0 руб.

Оптовая цена
По запросу



Под заказ

С учетом НДС 22 %

- Тип весов: платформенные
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг: 30, 60
- Дискретность, г: 2/5
- Калибровка: внешняя
- Класс точности: Средний (III)

Описание

```

<div class="content__row content__row-box--side-left-medium">
  <div class="content__col">
    <div class="content-area">
      <h3>Платформенные весы OHAUS Defender 5000 D52XW60WQDL7 </h3>
    </div>
  </div>
  <div class="content__col">
    <div class="content-area">
      <p>Многофункциональные настольные весы общего промышленного назначения в корпусе из нержавеющей стали с возможностью промывки.</p>
      <p>Удобная в использовании модель оснащена простой клавиатурой и большим дисплеем с подсветкой. Простые текстовые подсказки на дисплее помогают в работе.</p>
      <p>Прочная конструкция с платформой и рамой из нержавеющей стали включает датчик веса с классом защиты IP67 и индикатор с классом защиты IP68. Весы Defender отвечают требованиям стандарта NTEP/Measurement Canada или OIML/EC &#40;в зависимости от региона&#41;;</p>
      <p>Поддерживают стандартные промышленные режимы взвешивания, библиотека данных на 50000 записей и 1000 профилей пользователей. Поддерживает вывод результатов согласно требованиям GMP/GLP с указанием даты/времени в целях обеспечения прослеживаемости.</p>
      <p>Весы внесены в Государственный реестр средств измерений РФ &#40;Госреестр СИ&#41;; &#8470; <span><a href="https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/548133" target="_blank" rel="noopener">74252-19</a></span>. Срок свидетельства: до 01.03.2024.</p>
      <p><strong>Режимы применения</strong></p>
      <p>Взвешивание, подсч<span class="yo_letter">ё</span>т штук, процентное взвешивание, контрольное взвешивание, динамическое взвешивание &#40;удержание показаний&#41;;</p>
      <p><strong>Дисплей</strong></p>
      <p>ЖК-дисплей с подсветкой, 256x80 пикселей.</p>
      <p><strong>Эксплуатация</strong></p>
      <p>Встроенный блок питания с кабелем &#40;в комплекте&#41;; или аккумулятор &#40;продается<span class="yo_letter">ё</span> отдельно&#41;;</p>
      <p><strong>Связь</strong></p>
      <p>Коммуникационный порт RS232 и слот microSD &#40;в комплекте&#41;; второй порт по выбору: RS232/RS485/USB, Ethernet и WiFi/Bluetooth, дискретный ввод/вывод и аналоговый выход &#40;продаются отдельно&#41;; вывод данных с отметкой времени и даты в формате GLP/GMP.</p>
      <p><strong>Материалы конструкции</strong></p>
      <p>Платформа и рама из нержавеющей стали марки 304, индикатор IP68 из нержавеющей стали, датчик веса из нержавеющей стали IP67 &#40;один диапазон&#41;; / датчик веса из алюминия &#40;два диапазона&#41;; нескользящие регулируемые резиновые ножки.</p>
    </div>
  </div>
</div>

```

Преимущества

Преимущества OHAUS Defender 5000 D52XW60WQDL7

- Разрешение до 3000e в двух диапазонах.
- Защита от перегрузки до 150 %.
- Дисплей и звуковой сигнал для контрольного взвешивания.
- Блокировка меню.
- Многоязычный интерфейс.
- Настраиваемая фильтрация.
- Индикаторы стабильности, перегруза и недогрузки.
- Настройка параметров дисплея.
- Автоматическая печать и тарирование.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	30424111
Бренд	OHAUS
Страна бренда	США
Тип весов	платформенные
Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг	30, 60
Дискретность, г	2/5
Калибровка	внешняя
Класс точности	Средний (III)
Размер платформы, мм	400×400
Интерфейс	RS-232, RS-232 (как опция), USB (как опция), Ethernet (как опция)
Защита от пыли и влаги (IP)	IP67
Габариты, мм	934×570×400
Вес, кг	20
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описание в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.