

## Портативные весы OHAUS Scout SPX223

Аналитические и лабораторные весы



- Тип весов: портативные
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), г: 220
- Дискретность, г: 0,001
- Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: 0,02
- Калибровка: внешняя
- Класс точности: Высокий (II)



Под заказ

### Описание

#### Портативные весы OHAUS Scout SPX223

Портативные технические весы, обеспечивающие стабильно точные измерения.

Эти весы отличаются эффективной защитой от перегрузки, наличием нескольких единиц измерения и режимов взвешивания. Эти портативные весы предназначены для работы с высокой производительностью, имеют короткое время стабилизации и высокую точность взвешивания. Весы OHAUS Scout устанавливают новый стандарт взвешивания в лаборатории и на производстве.

Большой дисплей с подсветкой позволяет легко читать результаты в условиях низкой освещённости и на большом расстоянии.

Встроенная защита от перегрузок и ударопрочная чашка дают весам возможность эффективно работать в сложных условиях.

Усовершенствованная технология взвешивания и время установления в пределах одной секунды позволяют ещё больше повысить производительность.

Весы внесены в Государственный реестр средств измерений РФ (Госреестр СИ): &#8470; [64467-16](#).  
Срок свидетельства: до 29.06.2026.

Режимы применения

Взвешивание, подсчёт количества предметов, контрольное и процентное взвешивание, суммирование, фиксирование максимального веса

Дисплей

Жидкокристаллический дисплей (LCD) с подсветкой.

Эксплуатация

Сетевой адаптер (входит в комплект) или четыре батарейки AA (не входят в комплект).

Связь

Интерфейс RS232, USB-порт, USB-устройство, Ethernet или Bluetooth® (опции).

Материалы конструкции

Корпус из АБС-пластика, чашка из нержавеющей стали, защитный кожух из АБС-пластика (только для моделей с разрешением 1 мг), крюк для взвешивания под весами, транспортировочный замок, калибровочный замок, паз для противоугонного замка, регулируемые опоры для выставления по уровню, индикатор уровня с подсветкой на передней панели.

### Преимущества

## Преимущества OHAUS Scout SPX223

- Индикатор стабильности показаний.
- Конструкция, предусматривающая возможность штабелирования весов.
- Защитный кожух для складирования и хранения (опция; кроме моделей с дискретностью 1 мг).
- Механическая и программная защита от перегрузки/недостаточной нагрузки.
- Индикатор низкого заряда батареи.
- Автоматическое выключение.
- Автоматическое тарирование.
- Калибровочные гири (поставляются с моделями, имеющими НПВ до 620 г включительно).

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	OHAUS
<b>Страна бренда</b>	США
<b>Тип весов</b>	портативные
<b>Наибольший предел взвешивания (НПВ), г</b>	220
<b>Дискретность, г</b>	0,001
<b>Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г</b>	0,02
<b>Воспроизводимость (СКО), г</b>	0,002
<b>Линейность, ± г</b>	0,003
<b>Калибровка</b>	внешняя
<b>Гиря</b>	100, 200 г
<b>Класс точности</b>	Высокий (II)
<b>Размер платформы, мм</b>	93
<b>Интерфейс</b>	RS-232 (как опция), USB (как опция), Ethernet (как опция)
<b>Время стабилизации, с</b>	1,5
<b>Габариты, мм</b>	202×222×103
<b>Вес, кг</b>	1
<b>Страна производства</b>	Китай

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся

поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.