

Портативные весы OHAUS Scout SPX8200

Аналитические и лабораторные весы Арт. 30272148



Ваша цена

Розница
0 руб.

Оптовая цена
По запросу



Под заказ

С учетом НДС 22 %

- Тип весов: портативные
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), г: 6200
- Дискретность, г: 1
- Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: 20
- Калибровка: внешняя
- Класс точности: Средний (III)

Описание

Портативные весы OHAUS Scout SPX8200

Портативные технические весы, обеспечивающие стабильно точные измерения.

Эти весы отличаются эффективной защитой от перегрузки, наличием нескольких единиц измерения и режимов взвешивания. Эти портативные весы предназначены для работы с высокой производительностью, имеют короткое время стабилизации и высокую точность взвешивания. Весы OHAUS Scout устанавливают новый стандарт взвешивания в лаборатории и на производстве.

Большой дисплей с подсветкой позволяет легко читать результаты в условиях низкой освещённости и на большом расстоянии.

Встроенная защита от перегрузок и ударопрочная чашка дают весам возможность эффективно работать в сложных условиях.

Усовершенствованная технология взвешивания и время установления в пределах одной секунды позволяют ещё больше повысить производительность.

Весы внесены в Государственный реестр средств измерений РФ (Госреестр СИ): № 64467-16. Срок свидетельства: до 29.06.2026.

Режимы применения

Взвешивание, подсчёт количества предметов, контрольное и процентное взвешивание, суммирование, фиксирование максимального веса

Дисплей

Жидкокристаллический дисплей (LCD) с подсветкой.

Эксплуатация

Сетевой адаптер (входит в комплект) или четыре батарейки AA (не входят в комплект).

Связь

Интерфейс RS232, USB-порт, USB-устройство, Ethernet или Bluetooth® (опции).

Материалы конструкции

Корпус из АБС-пластика, чашка из нержавеющей стали, защитный кожух из АБС-пластика (только для моделей с разрешением 1 мг), крюк для взвешивания под весами, транспортировочный замок, калибровочный замок, паз для противоугонного замка, регулируемые опоры для выставления по уровню, индикатор уровня с подсветкой на передней панели.

Преимущества

Преимущества OHAUS Scout SPX8200

- Индикатор стабильности показаний.
- Конструкция, предусматривающая возможность штабелирования весов.
- Защитный кожух для складирования и хранения (опция; кроме моделей с дискретностью 1 мг).
- Механическая и программная защита от перегрузки/недостаточной нагрузки.
- Индикатор низкого заряда батареи.
- Автоматическое выключение.
- Автоматическое тарирование.
- Калибровочные гири (поставляются с моделями, имеющими НПВ до 620 г включительно).

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|---|---|
| Артикул | 30272148 |
| Бренд | OHAUS |
| Страна бренда | США |
| Тип весов | портативные |
| Наибольший предел взвешивания (НПВ), г | 6200 |
| Дискретность, г | 1 |
| Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г | 20 |
| Воспроизводимость (СКО), г | 1 |
| Линейность, ± г | 1 |
| Калибровка | внешняя |
| Гиря | 4 кг, 8 кг |
| Класс точности | Средний (III) |
| Размер платформы, мм | 170×140 |
| Интерфейс | RS-232 (как опция), USB (как опция), Ethernet (как опция) |
| Время стабилизации, с | 1 |
| Габариты, мм | 202×224×54 |
| Вес, кг | 1 |
| Страна производства | Китай |

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.