

## Порционные весы AnD HL-1000WP

Аналитические и лабораторные весы      Арт. HL-1000WP



### Ваша цена

Розница  
**0 руб.**

Оптовая цена  
 По запросу



Под заказ

С учетом НДС 22 %

- Тип весов: порционные
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), г: 1000
- Дискретность, г: 0,5
- Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: 10
- Калибровка: внешняя

## Описание

### Порционные весы AnD HL-1000WP

Классическая серия компактных порционных весов для широкого круга пользователей: школы, ювелирные магазины, офисы (например, для взвешивания почтовой корреспонденции) и лаборатории.

Весы внесены в Государственный реестр средств измерений РФ (Госреестр СИ): &#8470; [75037-19](#).  
 Срок свидетельства: до 24.05.2024.

Серия HL-WP – серия весов из нержавеющей стали с промышленным классом защиты IP65.

Серия HL-i – более компактные, эргономичные весы общего назначения.

- Химически стойкая платформа из нержавеющей стали SUS304 (модели HL-WP).
- Компактные размеры (модели HL-WP) позволяют использовать весы в ограниченном пространстве.
- Модель HL-3000LWP с увеличенной платформой для взвешивания.
- HL-WP длительность работы от батареек примерно 200 часов (при использовании щелочных батарей).
- HL-i длительность работы от батареек примерно 1000 часов (при использовании щелочных батарей).
- Работа от батареек типа «AA» или от сетевого адаптера (опция).
- Функция автоматического отключения дисплея.
- Индикация низкого уровня заряда батарей.
- Оптимальный набор функций (обнуление, тарирование, калибровка).

## Преимущества

### Преимущества AnD HL-1000WP

- Компактные размеры для использования в ограниченном пространстве.
- До 1000 часов работы от батареек.
- Автоматическое выключение – если сетевой адаптер подключён, но никакие операции не выполняются в течение некоторого времени (холостой режим), дисплей автоматически отключается и загорается индикатор режима ожидания.
- Степень защиты IP65.
- Весы с универсальным питанием (сеть и батарейки). Батарейки позволяют работать с весами независимо от сети длительное время. В весах A&D используются батарейки типов D, AA, AAA, C.
- Жидкокристаллический дисплей. Такой тип дисплея является энергосберегающим.
- Процедура калибровки или юстировка осуществляется корректировкой значения показателей весов внешней калибровочной массой.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	HL-1000WP
Бренд	A&D
Страна бренда	Япония
Тип весов	порционные
Наибольший предел взвешивания (НПВ), г	1000
Дискретность, г	0,5
Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г	10
Воспроизводимость (СКО), г	0,5
Линейность, ± г	1
Калибровка	внешняя
Гиря	F1, F2 – 500 г / 1 кг
Размер платформы, мм	126×126
Защита от пыли и влаги (IP)	IP65
Габариты, мм	220×170×63,5
Вес, кг	0.87
Страна производства	Южная Корея

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.