

## Порционные весы AnD HL-300WP

Аналитические и лабораторные весы

Арт. HL-300WP



### Ваша цена

Розница  
**0 руб.**

Оптовая цена  
По запросу



Под заказ

С учетом НДС 22 %

- Тип весов: порционные
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), г: 300
- Дискретность, г: 0,1
- Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: 2
- Калибровка: внешняя

## Описание

```

<div class="content__row content__row-box--side-left-medium">
  <div class="content__col">
    <div class="content-area">
      <h4>Порционные весы AnD HL-300WP</h4>
    </div>
  </div>
  <div class="content__col">
    <div class="content-area">
      <p>Классическая серия компактных порционных весов для широкого круга пользователей: школы, ювелирные магазины, офисы &#40;например, для взвешивания почтовой корреспонденции&#41; и лаборатории.</p>
      <p>Весы внесены в Государственный реестр средств измерений РФ &#40;Госреестр СИ&#41;: &#8470; <a href="https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/615528" target="_blank" rel="noopener">75037-19</a>. Срок свидетельства: до 24.05.2024.</p>
      <p><b>Серия HL-WP – серия весов из нержавеющей стали с промышленным классом защиты IP65.</b></p>
      <p><b>Серия HL-i – более компактные, эргономичные весы общего назначения.</b></p>
      <ul type="disc">
        <li>Химически стойкая платформа из нержавеющей стали SUS304 &#40;модели HL-WP&#41;</li>
        <li>Компактные размеры &#40;модели HL-WP&#41; позволяют использовать весы в ограниченном пространстве.</li>
        <li>Модель HL-3000LWP с увеличенной платформой для взвешивания.</li>
        <li>HL-WP длительность работы от батареек примерно 200 часов &#40;при использовании щелочных батареек&#41;</li>
        <li>HL-i длительность работы от батареек примерно 1000 часов &#40;при использовании щелочных батареек&#41;</li>
        <li>Работа от батареек типа «AA» или от сетевого адаптера &#40;опция&#41;</li>
        <li>Функция автоматического отключения дисплея.</li>
        <li>Индикация низкого уровня заряда батареек.</li>
        <li>Оптимальный набор функций &#40;обнуление, тарирование, калибровка&#41;</li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</div>

```

## Преимущества

### Преимущества AnD HL-300WP

- Компактные размеры для использования в ограниченном пространстве.
- До 1000 часов работы от батареек.
- Автоматическое выключение — если сетевой адаптер подключён, но никакие операции не выполняются в течение некоторого времени (холостой режим), дисплей автоматически отключается и загорается индикатор режима ожидания.

- Степень защиты IP65.
- Весы с универсальным питанием (сеть и батарейки). Батарейки позволяют работать с весами независимо от сети длительное время. В весах A&D используются батарейки типов D, AA, AAA, C.
- Жидкокристаллический дисплей. Такой тип дисплея является энергосберегающим.
- Процедура калибровки или юстировка осуществляется корректировкой значения показателей весов внешней калибровочной массой.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	HL-300WP
Бренд	A&D
Страна бренда	Япония
Тип весов	порционные
Наибольший предел взвешивания (НПВ), г	300
Дискретность, г	0,1
Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г	2
Воспроизводимость (СКО), г	0,1
Линейность, ± г	0,2
Калибровка	внешняя
Гиря	F1, F2 - 200 / 300 г
Размер платформы, мм	126×126
Защита от пыли и влаги (IP)	IP65
Габариты, мм	220×170×63,5
Вес, кг	0.87
Страна производства	Южная Корея

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.