

## Прецизионные весы OHAUS Adventurer AX1502/E

Аналитические и лабораторные весы

Арт. 30111672

### Ваша цена

Розница

**0 руб.**

Оптовая цена  
По запросу



Под заказ



С учетом НДС 22 %

- Тип весов: прецизионные
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), г: 1520
- Дискретность, г: 0,01
- Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: 0,5
- Калибровка: внешняя
- Класс точности: Высокий (II)

## Описание

### Прецизионные весы OHAUS Adventurer AX1502/E

Идеально сочетая в себе инновации и простые в использовании функции, весы OHAUS Adventurer® незаменимы для повседневного взвешивания и измерений. Благодаря цветному сенсорному дисплею, возможностям соблюдения нормативных требований GLP/GMP, наличию двух USB-портов и другим полезным особенностям весы Adventurer® – самые многофункциональные в своем классе.

Цветной сенсорный дисплей с интерфейсом на основе пиктограмм и эргономичный дизайн делают работу с весами Adventurer максимально удобной.

Различные варианты подключения внешних устройств и специализированные режимы взвешивания в сочетании с функцией AutoCal™ обеспечивают универсальность и гибкость при решении широкого круга задач.

Весы внесены в Государственный реестр средств измерений РФ (Госреестр СИ): [№8470;57928-14](#). Срок свидетельства: до 13.05.2024.

#### Режимы применения

Взвешивание, подсчет количества предметов, контрольное и процентное взвешивание, взвешивание животных/динамическое взвешивание, суммирование/статистика, рецептуры, определение плотности, фиксирование максимальных значений.

#### Дисплей

Полноцветный графический сенсорный дисплей VGA 4,3 дюйма (109 мм) с регулируемой яркостью.

#### Эксплуатация

Сетевой адаптер (входит в комплект).

#### Связь

Интерфейс RS232, USB-порт, USB-устройство (входят в комплект). Протоколирование результатов GLP/ GMP с часами в режиме реального времени.

#### Материалы конструкции

Металлическое основание, верхняя часть корпуса из АБС-пластика, чашка из нержавеющей стали, стеклянный кожух с дверками и сдвижной верхней дверкой, индикатор установки по уровню с подсветкой, крюк для взвешивания под весами, противоугонное устройство, калибровочный замок, защитный чехол для терминала.

## Преимущества

### Преимущества OHAUS Adventurer AX1502/E

- Программируемые режимы адаптации к условиям окружающей среды.
- Автоматическое тарирование.
- Выбираемые пользователем точки калибровки.
- Программная блокировка и сброс.
- Настраиваемые параметры подключения и печати данных.
- Настраиваемые идентификаторы проекта и пользователей.
- 9 языков интерфейса, в том числе русский.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	30111672
Бренд	OHAUS
Страна бренда	США
Тип весов	прецизионные
Наибольший предел взвешивания (НПВ), г	1520
Дискретность, г	0,01
Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г	0,5
Воспроизводимость (СКО), г	0,01
Линейность, ± г	0,02
Калибровка	внешняя
Класс точности	Высокий (II)
Размер платформы, мм	175×195
Интерфейс	RS-232, USB
Время стабилизации, с	1,5
Габариты, мм	354×230×100
Вес, кг	4.6
Вес в упаковке, кг	6.5
Страна производства	Китай

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.