

## Рефрактометр Atago PAL-102S

Ручные рефрактометры и сахариметры



### Ваша цена

Розница  
**0 руб.**

Оптовая цена  
По запросу

**ATAGO**

Под заказ

С учетом НДС 22 %

- Назначение рефрактометра: для смазочно-охлажд. жидкостей
- Материал корпуса: пластик
- Автоматическая температурная компенсация (АТС): есть
- Водостойкость (IP65): есть

## Описание

### Рефрактометр Atago PAL-102S

Atago PAL-102S – ручной оптический рефрактометр для контроля концентрации смазочно-охлаждающих жидкостей. Полностью автоматический, работает от двух батареек типа AAA. Может применяться для измерения процента разбавления и для регулирования концентрации гидравлического масла и очистительных жидкостей.

Диапазон измерения для образцов смазочно-охлаждающих жидкостей:

- Концентрация СОЖ от 0 до 70 % с точностью  $\pm 0,2$  %.
- Температура от 10 до 100 °C с точностью  $\pm 0,1$  °C.

Снабжён функцией автоматической компенсации разницы температур (АТС), может работать при температуре от 10 до 75 °C.

Имеет уровень защиты от пыли и воды IP65.

## Преимущества

### Преимущества Atago PAL-102S

- Компактная ручная модель.
- Простота и точность измерения.
- Специализированная модель для контроля концентрации смазочно-охлаждающих жидкостей.

## Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

ATAGO

Страна бренда

Япония

Назначение рефрактометра	для смазочно-охлажд. жидкостей
Материал корпуса	пластик
<b>Автоматическая температурная компенсация</b>	
(АТС)	есть
Водостойкость (IP65)	есть
Габариты, мм	55×31×109
Вес, кг	0.1
Страна производства	Япония

### **Дисклеймер:**

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описание в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.