

## Сборник для дистиллированной воды Ливам С-30

Сопутствующее оборудование и расходные материалы



### Ваша цена

Розница  
**53 000 руб.**

Оптовая цена  
**45 580 руб.**



В наличии

НДС не облагается

- Объем водосборника, л: 30

## Описание

### Сборник для хранения дистиллированной воды Ливам С–30

Сборник для хранения дистиллированной воды С–30 предназначен для сбора, хранения и раздачи очищенной воды, получаемой различными методами очистки из питьевой воды общего назначения в аптеках, больницах, лабораториях, научных и медицинских учреждениях.

Сборник удобно объединяется с аквадистиллятором в единую систему для приёма и накопления дистиллированной воды. Срок хранения очищенной воды в ёмкости не превышает 24 часов.

### Особенности конструкции

Корпус и основные элементы изготовлены из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, устойчивой к воздействию очищенной воды.

Имеется устройство отключения аквадистиллятора при заполнении ёмкости, предотвращающее перелив воды.

Сборник оборудован воздушным бактерицидным фильтром, водоуказательной колонкой и краном для удобной раздачи воды.

Передвижная подставка с четырьмя поворотными колёсами облегчает установку и перемещение в незаполненном состоянии. Одно из колёс оснащено тормозом, исключающим движение при эксплуатации.

Для настенного крепления предусмотрен кронштейн.

### Технические характеристики

Параметр	Значение
Объём	30 л
Напряжение питания электрических цепей управления	12 В
Габариты без подставки (Д × Ш × В)	450 × 500 × 485 мм
Масса	6,6 кг
Срок службы	не менее 8 лет

### Транспортные характеристики

Параметр	Значение
Количество мест	1
Максимальная длина	435 мм
Максимальная ширина	440 мм
Максимальная высота	540 мм
Максимальный вес	11,3 кг
Общий вес	11,3 кг
Общий объём	0,103356 м <sup>3</sup>

## Преимущества

- Удобство эксплуатации.
- Автоматический контроль уровня воды.
- Наличие передвижной подставки.
- Гарантийный срок 18 месяцев.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	Ливам
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000027577.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000027577.pdf</a> , <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000027577.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000027577.pdf</a>
<b>Объём водосборника, л</b>	30
<b>Габариты, мм</b>	450 × 500 × 485
<b>Вес, кг</b>	6.6
<b>Вес в упаковке, кг</b>	11
<b>Габариты в упаковке, мм</b>	450 × 440 × 560
<b>Электропитание, В</b>	220
<b>Страна производства</b>	Россия

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.