

## Складной термометр Testo 103

Промышленные термометры



- Особенности: с проникающим зондом
- Диапазон измерения, °C: -30...+220



Под заказ

**Области применения:**

- Торговля

### Описание

#### Складной термометр Testo 103

Складной термометр Testo 103 предназначен для быстрого и точного измерения температуры пищевых продуктов – на производстве, в процессе хранения и переработки, в гастрономии, в сетях супермаркетов, в области розничной и оптовой торговли продуктами питания или в промышленном секторе.

Зонд Testo 103 раскладывается. Минимальный угол для работы: 30°. После измерений достаточно сложить зонд и убрать термометр.

Внесён в Государственный реестр средств измерений под [№8470; 64813-16](#). Срок свидетельства: до 26.08.2026.

Длина трубки зонда: 75 мм. Длина наконечника трубки зонда: 22 мм. Диаметр трубки зонда: 3 мм. Диаметр наконечника трубки зонда: 2,3 мм.

### Преимущества

#### Преимущества Testo 103

- Складная конструкция и эргономичный дизайн. Самый компактный складной термометр в своём классе.
- Легко поддаётся чистке, соответствует требованиям класса защиты IP55.
- Идеален для выполнения точечных замеров благодаря узкому наконечнику.
- Минимальный угол наклона наконечника для работы – 30°.

### Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Testo
Страна бренда	Германия
Отрасли	Рестораны, кулинария, кейтеринг, Супермаркеты
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/UM-00000076191.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/UM-00000076191.pdf</a>

Особенности	с проникающим зондом
Диапазон измерения, °C	-30...+220
Погрешность, °C	±0,5 °C (-30...+99,9 °C); ±1,0 % от изм. знач. (+100...+220 °C)
Разрешение, °C	0,1
Габариты, мм	115×35×19
Вес, кг	0.046
Страна производства	Китай

#### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.