

Автоматический паровой стерилизатор КасПЗ ГПа-10 ПЗ

Паровые стерилизаторы (автоклавы)

Арт. КИУС.942711.006

Ваша цена

Розница

163 800 руб.

Оптовая цена

159 600 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение



НДС не облагается

- Тип загрузки: горизонтальный
- Тип автоклава: автоматический
- Дополнительный функционал: есть режим вакуумной сушки
- Объем рабочей камеры, л: 10
- Размеры рабочей камеры, мм: 200 × 280 × 180
- Диапазон температур, °С: 120...134
- Максимальное рабочее давление, МПа: 0,22

Товар участвует в акциях:

- Акция

Описание

Автоматический паровой стерилизатор КасПЗ ГПа-10 ПЗ

КасПЗ ГПа-10 ПЗ – автоматический паровой стерилизатор, предназначенный для стерилизации водяным насыщенным паром под избыточным давлением расширенного ряда изделий медицинского назначения. Аппарат подходит для обработки упакованных и неупакованных предметов: твердых, пористых, полых загрузок типа А, изделий из металлов, стекла, резин, пластмасс, перевязочных и текстильных материалов, не утрачивающих функциональные свойства под действием пара.

Для эксплуатации требуется подключение стерилизатора к водопроводу и канализации. Внутри камеры создается стабильный режим давления и температуры с высокой точностью контроля.

Стерилизатор оснащён электронной системой контроля, обеспечивающей надёжность и безопасность работы. Время нагрева до рабочего режима не превышает 30 мин. Точность поддержания давления составляет ±0,01 МПа.

Предусмотрены три температурных режима: 134 °С на 5 мин, 126 °С на 10 мин и 121 °С на 20 мин. Предельное отклонение температуры в загруженной камере от номинальной не превышает ±1 °С.

Стерилизатор рассчитан на непрерывную работу не менее 16 ч в сутки, средний срок службы около 10 лет при наработке на отказ не менее 1000 циклов. Остаточная влажность стерильных текстильных изделий – не более 1 %.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Тип камеры	прямоугольная
Полезный объём камеры	10 л
Максимальное рабочее давление	0,22 МПа
Точность поддержания давления	±0,01 МПа
Объём дистиллированной воды при первом запуске	2,75 л
Остаточная влажность стерильных текстильных материалов	не более 1 %
Внутренние размеры камеры (Ш × Г × В)	200 × 280 × 180 мм
Внешние габариты (Ш × Г × В)	453 × 718 × 396 мм
Масса	44 ±10%

Потребляемая мощность	более 1,8 кВт
Питание	220 В / 50 Гц
Задаваемые температурные режимы	134 °С – 5 мин; 126 °С – 10 мин; 121 °С – 20 мин
Время нагрева стерилизатора	не более 30 мин
Предельное отклонение температуры в загруженной камере	±1 °С
Количество полок (стандартное/макс.)	2/3 шт.
Размеры полок	178 × 260 мм
Корректируемый уровень звуковой мощности	не более 70 дБА
Время непрерывной работы в сутки	не менее 16 ч
Наработка на отказ	не менее 1000 циклов
Средний срок службы	10 лет

Транспортные характеристики

Параметр	Значение
Количество мест	1
Максимальная длина места	770 мм
Максимальная ширина места	540 мм
Максимальная высота места	610 мм
Максимальный вес места	49,2 кг
Общий вес	49,2 кг
Общий объём	0,253638 м ³

Преимущества

- Эффективная стерилизация при запуске из холодного состояния.
- Вакуумная сушка осуществляется с помощью конденсатора.
- Полная автоматизация процесса стерилизации.
- Минимальный цикл стерилизации – 45 мин.
- Все элементы стерилизатора, кроме уплотнений, трубопроводов и штуцеров, изготовлены из коррозионностойкой стали.
- Стерилизаторы оснащены интерфейсным разъёмом для подключения к компьютеру.
- Энергонезависимая память.
- Соответствует классу В (ГОСТ Р ЕН 13 060).

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	КИУС.942711.006
Бренд	Касимовский приборный завод
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение, Для отделения стерилизации
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000024649.pdf
Время непрерывной работы, часов	16
Наработка на отказ, часов	1 000
Количество лотков/отсеков	2/3
Размер лотков/отсеков, мм	178 × 260

Тип загрузки	горизонтальный
Дополнительный функционал	есть режим вакуумной сушки
Объём рабочей камеры, л	10
Размеры рабочей камеры, мм	200 × 280 × 180
Диапазон температур, °С	120...134
Время нагрева, мин, не более	30
Количество полок	2/3
Размер полки, мм	178 × 260
Максимальное рабочее давление, МПа	0,22
Габариты, мм	453 × 718 × 396
Вес, кг	44
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	2 000
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.