

## Паровой стерилизатор КасПз ГПа-10 ПЗ

Паровые стерилизаторы (автоклавы)



### Ваша цена

Розница  
**157 950 руб.**

Оптовая цена  
**153 900 руб.**



В наличии

НДС не облагается

- Тип загрузки: горизонтальный
- Тип автоклава: автоматический
- Дополнительный функционал: есть режим вакуумной сушки
- Объем рабочей камеры, л: 10
- Размеры рабочей камеры, мм: 200×280×180
- Диапазон температур, °С: 120...134
- Максимальное рабочее давление, МПа: 0,22

Товар участвует в акциях:

- Акция

**Наличие регистрационного удостоверения**

**Array**

## Описание

### Паровой стерилизатор КасПз ГПа-10 ПЗ

ГПа-10 ПЗ предназначен для паровой стерилизации изделий медицинского назначения из текстиля, металлов, из термостойкой резины, стекла. Имеет фильтр бактерицидной очистки атмосферного воздуха, поступающего в стерилизационную камеру на этапе выравнивания давления.

Для работы стерилизатор подключается к водопроводу и канализации.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора &#8470; ФСР 2011/10422 от 15.06.2015.

Объем дистиллированной воды, заливаемой при первом запуске стерилизатора: 2,75 л.

Остаточная влажность стерильных текстильных материалов: не более 1 %.

Есть режим свободного программирования: диапазон температур 120...134 °С, время стерилизации 3 – 45 мин., время сушки 1 – 25 мин.

## Преимущества

### Преимущества КасПз ГПа-10 ПЗ

- Эффективная стерилизация при запуске из холодного состояния.
- Вакуумная сушка осуществляется с помощью конденсатора.
- Полная автоматизация процесса стерилизации.
- Минимальный цикл стерилизации – 45 мин.
- Все элементы стерилизатора, кроме уплотнений, трубопроводов и штуцеров, изготовлены из коррозионностойкой стали.
- Стерилизаторы оснащены интерфейсным разъёмом для подключения к компьютеру.
- Энергонезависимая память.
- Соответствует классу В (ГОСТ Р ЕН 13060).

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	Касимовский приборный завод
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Время непрерывной работы, часов</b>	16
<b>Наработка на отказ, часов</b>	1000
<b>Количество лотков/отсеков</b>	2/3
<b>Размер лотков/отсеков, мм</b>	178×260
<b>Тип загрузки</b>	горизонтальный
<b>Дополнительный функционал</b>	есть режим вакуумной сушки
<b>Объём рабочей камеры, л</b>	10
<b>Размеры рабочей камеры, мм</b>	200×280×180
<b>Диапазон температур, °C</b>	120...134
<b>Время нагрева, мин, не более</b>	30
<b>Количество полок</b>	2/3
<b>Размер полки, мм</b>	178×260
<b>Максимальное рабочее давление, МПа</b>	0,22
<b>Габариты, мм</b>	453×718×396
<b>Вес, кг</b>	44
<b>Электропитание, В</b>	220
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	2000
<b>Страна производства</b>	Россия

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.