

## Термометр для пищевого сектора Testo 105

Промышленные термометры    Арт. 0563 1051



- Особенности: с проникающим зондом
- Диапазон измерения, °C: -50...+275



Под заказ

### Области применения:

- Торговля

## Описание

### Термометр для пищевого сектора Testo 105

Прочный термометр Testo 105 предназначен для пищевой промышленности, ресторанов, супермаркетов. Он позволяет проводить измерения в холодильных камерах, на кухнях, столовых, супермаркетах, в секторе гастрономии и при приёмке товаров, на мяскокомбинатах или в авторефрижераторах.

Мы предлагаем Testo 105 с двумя наконечниками:

- Стандартный наконечник для погружных и проникающих измерений.
- Винтовой наконечник для измерения температуры замороженной продукции.

---

Длина зонда

Стандартный наконечник

Наконечник для замороженных продуктов

---

Длина трубки зонда, мм

100

95

---

Длина наконечника трубки зонда, мм

36

30

---

Диаметр трубки зонда, мм

5

8

---

Диаметр наконечника трубки зонда, мм

2,3

8

Внесён в Государственный реестр средств измерений под [№8470; и №50955-12.](#)

Компактный термометр с простым управлением и дисплеем с подсветкой облегчит вашу повседневную работу. Благодаря звуковым сигналам тревоги вы вовремя узнаете о нарушениях граничных значений. Эти значения вы можете задать заранее в зависимости от проверяемой продукции.

Зажим для крепления к поясу и настенный кронштейн обеспечивают безопасное хранение прибора даже при его перевозке. Водоотталкивающая поверхность (класс защиты IP 65) позволяет мыть термометр проточной водой.

Термометр работает от батарейки типа LR44. Её хватает примерно на 80 часов работы. Для экономии заряда батареи термометр автоматически выключается через 10 минут бездействия.

## Преимущества

### Преимущества Testo 105

- Идеально подходит для применения в пищевой промышленности.
- Сменные измерительные насадки.
- 2 произвольно задаваемых предельных значения.
- Звуковое и визуальное оповещения.
- Однорочный дисплей с подсветкой.
- Особо прочный, возможна чистка под проточной водой (соответствует классу защиты IP 65).

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	0563 1051
Бренд	Testo
Страна бренда	Германия
Отрасли	Рестораны, кулинария, кейтеринг, Супермаркеты
Особенности	с проникающим зондом
Диапазон измерения, °C	-50...+275
Погрешность, °C	±0,5 °C (-20...+100 °C); ±1,0 °C (-50...-20,1 °C); ±1 % от изм. знач. (+100,1...+275 °C)
Разрешение, °C	0,1
Габариты, мм	148×38×195
Вес, кг	0.156
Страна производства	Китай

### Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.