

Термостат Bestman BFW-1000

Термостаты-инкубаторы



- Дополнительный функционал: для инфузионных растворов
- Диапазон температур, °C: +28...+41



Под заказ

Наличие регистрационного удостоверения

Области применения:

- Здравоохранение

Описание

Термостат для инфузионных растворов Bestman BFW 1000

Bestman BFW 1000 может подогревать жидкость прямо в шланге в диапазоне температур от 28 °C до 41 °C с интервалом в 0,5 °C. Легко монтируется на обыкновенную стойку для инфузии или горизонтально, например, на ограждение реанимационной кровати. Расходные материалы к прибору не требуются.

Есть система тревоги при чрезмерном повышении температуры растворов, а также при понижении температуры раствора ниже установленной.

BFW 1000 легко крепится на стандартной инфузионной стойке или горизонтально.

Его можно дезинфицировать готовыми спиртовыми растворами.

Преимущества

Преимущества термостата Bestman BFW 1000

- Эффективный подогрев растворов сохраняется при скорости введения до 15 мл в минуту.
- Прибор прост в управлении и не требует дополнительных настроек.
- Теплообменник имеет специальные спиральные пазы для вставки инфузионной линии.
- Электронная система по типу обратной связи определяет температуру раствора, поступающего из инфузионной ёмкости, и после подогрева поддерживает заданную температуру до выхода из системы.

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|---------------------------|---------------------------|
| Бренд | Bestman |
| Страна бренда | Китай |
| Отрасли | Здравоохранение |
| Дополнительный функционал | для инфузионных растворов |

| | |
|-------------------------|-----------|
| Диапазон температур, °C | +28...+41 |
|-------------------------|-----------|

| | |
|---|-----|
| Отклонение температуры от заданной, ±°C | 0,8 |
|---|-----|

| | |
|--------------|-------------|
| Габариты, мм | 228×228×132 |
|--------------|-------------|

| | |
|---------|-----|
| Вес, кг | 1.9 |
|---------|-----|

| | |
|-------------------|-----|
| Электропитание, В | 220 |
|-------------------|-----|

| | |
|---------------------------|-----|
| Потребляемая мощность, Вт | 280 |
|---------------------------|-----|

| | |
|---------------------|-------|
| Страна производства | Китай |
|---------------------|-------|

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.