

Термостат Bestman BFW-1000

Термостаты-инкубаторы



- Дополнительный функционал: для инфузионных растворов
- Диапазон температур, °C: +28...+41



Под заказ

Наличие регистрационного удостоверения

Области применения:

- Здравоохранение

Описание

Термостат для инфузионных растворов Bestman BFW 1000

Bestman BFW 1000 может подогревать жидкость прямо в шланге в диапазоне температур от 28 °C до 41 °C с интервалом в 0,5 °C. Легко монтируется на обыкновенную стойку для инфузии или горизонтально, например, на ограждение реанимационной кровати. Расходные материалы к прибору не требуются.

Есть система тревоги при чрезмерном повышении температуры растворов, а также при понижении температуры раствора ниже установленной.

BFW 1000 легко крепится на стандартной инфузионной стойке или горизонтально.

Его можно дезинфицировать готовыми спиртовыми растворами.

Преимущества

Преимущества термостата Bestman BFW 1000

- Эффективный подогрев растворов сохраняется при скорости введения до 15 мл в минуту.
- Прибор прост в управлении и не требует дополнительных настроек.
- Теплообменник имеет специальные спиральные пазы для вставки инфузионной линии.
- Электронная система по типу обратной связи определяет температуру раствора, поступающего из инфузионной ёмкости, и после подогрева поддерживает заданную температуру до выхода из системы.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Bestman

Страна бренда

Китай

Отрасли

Здравоохранение

Дополнительный функционал

для инфузионных растворов

Диапазон температур, °C	+28...+41
-------------------------	-----------

Отклонение температуры от заданной, ±°C	0,8
---	-----

Габариты, мм	228×228×132
--------------	-------------

Вес, кг	1.9
---------	-----

Электропитание, В	220
-------------------	-----

Потребляемая мощность, Вт	280
---------------------------	-----

Страна производства	Китай
---------------------	-------

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.