

## Товарные напольные весы Масса-К ТВ-S-200.2-A3

Платформенные весы



### Ваша цена

Розница  
**21 900 руб.**

Оптовая цена  
**17 936 руб.**



Под заказ

С учетом НДС 22 %

- Тип весов: платформенные
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг: 200
- Дискретность, г: 20/50
- Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: 400
- Калибровка: внешняя

## Описание

### Товарные напольные весы Масса-К ТВ-S-200.2-A3

Напольные товарные весы с вертикальной стойкой. Весы легко интегрируются с учётными системами, POS-системами и смарт-терминалами. Возможна работа в счётном и дозаторном режиме, режимах процентного взвешивания и контроля массы (компараторный режим). Встроенный аккумулятор обеспечивает автономную работу весов до 80 часов. Обмен информацией с внешними устройствами реализован по интерфейсу RS-232.

Весы внесены в Государственный реестр средств измерений РФ (Госреестр СИ): [№8470;48166-13](#). Срок свидетельства: до 09.04.2023.

Дополнительные режимы работы:

- счётный режим (подсчёт количества штучного товара по весу);
- режим процентного взвешивания;
- компараторный режим взвешивания (достижение заданного веса сопровождается звуковым и визуальным сигналами);
- подсчёт суммарной массы товара;
- дозаторный режим.

Установка массы тары:

- нажатием кнопки «Т».

Подключение к учётным системам:

- передача веса в учётные системы: 1С:Предприятие, Айтида, и др.;
- передача веса на рабочее место кассира (ПК или POS-терминал) с помощью «АТОЛ: Драйвер электронных весов»;
- передача веса в смарт-терминал ЭВОТОР с помощью «Приложения ЭВОТОР».

Подключаемое оборудование:

- дозатор.

## Характеристики

Параметр:

Показатель:

<b>Бренд</b>	Масса-К
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000031905.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000031905.pdf</a> , <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00000031905.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00000031905.pdf</a>
<b>Тип весов</b>	платформенные
<b>Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг</b>	200
<b>Дискретность, г</b>	20/50
<b>Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г</b>	400
<b>Калибровка</b>	внешняя
<b>Размер платформы, мм</b>	520×395
<b>Интерфейс</b>	RS-232
<b>Защита от пыли и влаги (IP)</b>	IP54 (терминал) / IP67 (взвешивающий модуль)
<b>Габариты, мм</b>	520×395×765
<b>Вес, кг</b>	12.1
<b>Вес в упаковке, кг</b>	13.5
<b>Страна производства</b>	Россия

### **Дисклеймер:**

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.