


Товарные напольные весы Масса-К ТВ-М-300.2-А1

Платформенные весы



Ваша цена

Розница
35 700 руб.

Оптовая цена
29 238 руб.



Под заказ

С учетом НДС 22 %

- Тип весов: платформенные
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг: 300
- Дискретность, г: 50/100
- Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: 1000
- Калибровка: внешняя

Описание

Товарные напольные весы Масса-К ТВ-М-300.2-А1

Весы состоят из модуля взвешивающего и терминала, которые соединены между собой 5-метровым кабелем. Грузоприёмная платформа может быть размещена на полу или на столе. Терминал может быть размещён на столе или закреплён на стене. Крепление терминала входит в комплект поставки. Весы легко интегрируются с учётными системами, POS-системами и смарт-терминалами. Возможна работа в счётном и дозаторном режиме, режимах процентного взвешивания и контроля массы (компараторный режим). Встроенный аккумулятор обеспечивает автономную работу весов до 80 часов. Обмен информацией с внешними устройствами реализован по интерфейсу RS-232.

Весы внесены в Государственный реестр средств измерений РФ (Госреестр СИ): [№8470;48166-13](#). Срок свидетельства: до 09.04.2023.

Дополнительные режимы работы:

- счётный режим (подсчёт количества штучного товара по весу);
- режим процентного взвешивания;
- компараторный режим взвешивания (достижение заданного веса сопровождается звуковым и визуальным сигналами);
- подсчёт суммарной массы товара;
- дозаторный режим.

Установка массы тары:

- нажатием кнопки «Т».

Подключение к учётным системам:

- передача веса в учётные системы: 1С:Предприятие, Айтида, и др.;
- передача веса на рабочее место кассира (ПК или POS-терминал) с помощью «АТОЛ: Драйвер электронных весов»;
- передача веса в смарт-терминал ЭВОТОР с помощью «Приложения ЭВОТОР».

Подключаемое оборудование:

- дозатор.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд	Масса-К
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000029292.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00000029292.pdf
Тип весов	платформенные
Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг	300
Дискретность, г	50/100
Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г	1000
Калибровка	внешняя
Размер платформы, мм	600×800
Интерфейс	RS-232
Защита от пыли и влаги (IP)	IP54 (терминал) / IP67 (взвешивающий модуль)
Габариты, мм	600×800×162
Вес, кг	33.2
Вес в упаковке, кг	34.7
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.