

Медицинская центрифуга ELMi CM-6MT (с ротором 6M.02)

Медицинские центрифуги Арт. CM-6MT



Ваша цена

Розница
112 895 руб.

Оптовая цена
108 149 руб.



В наличии

НДС не облагается

- Тип центрифуги: с естественным охлаждением
- Размер центрифуги: настольная
- Макс. скорость вращения, об/мин: 3500
- Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g: 2300

Наличие регистрационного удостоверения

РЗН 2016/4617 от 31.05.2023

Описание

Центрифуга ELMi CM-6M с ротором

Компактная, бесшумная и надёжная многофункциональная центрифуга. Предназначена как для пробирок, так и для планшет. Идеальный инструмент для работы в условиях, требующих высокой пропускной способности.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора №8470; РЗН 2016/4617.



Ротор 6M.02

- Максимальный объём применяемых пробирок: 12 мл.
- Максимальный размеры применяемых пробирок: Ø16,8×115 мм, в наружный ряд допускается

установка пробирок длиной до 140 мм.

- Максимальный скорость центрифугирования 3500 об/мин.



Ротор 6M.05

- В основном этот ротор предназначен для длинных пробирок Falcon длиной 150 мм.
- Максимальный объём применяемых пробирок: 15 мл.
- Максимальный размеры применяемых пробирок: Ø16,8×140 мм.
- Максимальный скорость центрифугирования: 3500 об/мин.

Преимущества

Преимущества ELMI CM-6M

- Скорость вращения ротора до 3500 об/мин.
- Задание и отображение на ЖК-дисплее таймера и скорости вращения ротора в об/мин или ОЦУ.
- Блокировка крышки во время работы.
- Датчик дисбаланса.
- Автоматическая разблокировка, приоткрытие крышки звуковая сигнализация после остановки ротора.
- Бесшумная работа.
- Точная, цифровая установка скорости вращения ротора.
- Практически неограниченный режим непрерывной работы.
- 6 степеней торможения.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул

CM-6MT

Бренд

ELMI

Страна бренда

Латвия

Тип центрифуги

с естественным охлаждением

Размер центрифуги

настольная

Макс. скорость вращения, об/мин	3500
Точность поддержания частоты вращения,	
±об/мин	10
Относительное центробежное ускорение (ОЦУ,	
RCF), g	2300
Диапазон задания времени работы, мин	1...99
Максимальный шум, дБ	55
Габариты, мм	426×410×233
Вес, кг	13.5
Электропитание, В	240
Потребляемая мощность, Вт	2500
Страна производства	Латвия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.