

## Установка получения деионизированной воды Ливам УПВД-30-2

Системы очистки воды



### Ваша цена

Розница  
**83 400 руб.**

Оптовая цена  
**75 060 руб.**



Под заказ

С учетом НДС 20 %

- Производительность, л/ч: 30

Наличие регистрационного удостоверения

Array

## Описание

### Установка получения деионизированной воды Ливам УПВД-30-2

УПВД-30-2 представляет собой многоступенчатую систему очистки водопроводной воды. Производительность составляет 30 л/час.

Требует подключения к электрической сети.

Основные ступени водоподготовки

- Первая ступень – предварительная очистка. Удаление из воды взвешенных нерастворимых частиц, песка, свободного хлора и органических соединений. Предотвращение загрязнения следующей ступени.
- Вторая ступень – обратноосмотическая очистка. Очищение воды методом обратного осмоса и удаление из воды взвешенных механических, коллоидных частиц, микроорганизмов, органических соединений, различных солей, при этом происходит разделение воды на два потока: фильтрат (пермеат) и концентрат (грязная вода).
- Третья ступень – деионизация. Получение деионизированной воды с электропроводностью менее 1 мкСм/см и финишная очистка фильтрата (пермеата), поступающего со ступени обратноосмотической очистки.

Получаемая деионизированная вода соответствует требованиям статьи ФС.2.2.0020.18 «Вода очищенная», ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная. Технические условия», ГОСТ Р 52501-2005 «Вода для лабораторного анализа. Технические условия» к воде типа II.

## Преимущества

### Преимущества Ливам УПВД-30-2

- Многоступенчатая система очистки.
- Качество производимой воды соответствует требованиям ГОСТ.
- Удобство эксплуатации.
- Высокая надежность конструкции.
- Быстрое, удобное и недорогое обслуживание (замена фильтрующих элементов).
- Низкое электропотребление.

## Характеристики

Параметр:

## Показатель:

Бренд	Ливам
Страна бренда	Россия
Производительность, л/ч	30
Габариты, мм	550×290×460
Вес, кг	21
Вес в упаковке, кг	30
Габариты в упаковке, см	730×410×670
Электропитание, В	220±22
Потребляемая мощность, Вт	30
Страна производства	Россия

**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.