

## Установка получения деионизированной воды Ливам УПВД-30-2

Системы очистки воды

Арт. Установка получения воды деионизированной УПВД-30-



### Ваша цена

Розница

**79 800 руб.**

Оптовая цена

**71 820 руб.**



Под заказ

С учетом НДС 20 %

- Производительность, л/ч: 30

Наличие регистрационного удостоверения

## Описание

### Установка получения деионизированной воды Ливам УПВД-30-2

УПВД-30-2 представляет собой многоступенчатую систему очистки водопроводной воды. Производительность составляет 30 л/час.

Требуется подключения к электрической сети.

Основные ступени водоподготовки

- Первая ступень — предварительная очистка. Удаление из воды взвешенных нерастворимых частиц, песка, свободного хлора и органических соединений. Предотвращение загрязнения следующей ступени.
- Вторая ступень — обратнoосмотическая очистка. Очищение воды методом обратного осмоса и удаление из воды взвешенных механических, коллоидных частиц, микроорганизмов, органических соединений, различных солей, при этом происходит разделение воды на два потока: фильтрат (пермеат) и концентрат (грязная вода).
- Третья ступень — деионизация. Получение деионизированной воды с электропроводностью менее 1 мкСм/см и финишная очистка фильтрата (пермеата), поступающего со ступени обратнoосмотической очистки.

Получаемая деионизированная вода соответствует требованиям статьи ФС.2.2.0020.18 «Вода очищенная», ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная. Технические условия», ГОСТ Р 52501-2005 «Вода для лабораторного анализа. Технические условия» к воде типа II.

## Преимущества

### Преимущества Ливам УПВД-30-2

- Многоступенчатая система очистки.
- Качество производимой воды соответствует требованиям ГОСТ.
- Удобство эксплуатации.
- Высокая надежность конструкции.
- Быстрое, удобное и недорогое обслуживание (замена фильтрующих элементов).
- Низкое электропотребление.

## Характеристики

Параметр:

## Показатель:

## Артикул

Установка получения воды деионизированной

УПВД-30-

## Бренд

Ливам

## Страна бренда

Россия

## Производительность, л/ч

30

## Габариты, мм

550×290×460

## Вес, кг

21

## Вес в упаковке, кг

30

## Габариты в упаковке, см

730×410×670

## Электропитание, В

220±22

## Потребляемая мощность, Вт

30

## Страна производства

Россия

## Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.