

Влагомер древесины и стройматериалов Testo 606-2

Гигрометры Арт. 0560 6062



- Измеряет: температуру, влажность, отн. влажность материала
- Особенности: с зондом для древесины
- Диапазон измерения, °C: -10...+50
- Диапазон измерения, % ОВ: 0...100



Под заказ

Области применения:

- Лесопромышленный комплекс
- Строительный комплекс

Описание

Влагомер древесины и стройматериалов Testo 606-2

Содержание влаги является решающим фактором при дальнейшей обработке и использовании древесины. Влагомеры для древесины Testo определяют содержание влаги в процентном соотношении веса материала в отношении к весу сухого продукта исходя из электропроводимости материала — они измеряют сопротивление и автоматически рассчитывают результат в процентах влажности по весу.

Помимо влажности материала Testo 606-2 измеряет влажность и температуру воздуха. Есть более бюджетная модель, [Testo 606-1](#), которая измеряет только влажность материала.

Для правильного определения влажности необходимо заранее задать тип измеряемого материала: бук, пихта, лиственница, дуб, сосна или клён.

Также в память прибора заложены дополнительные характеристические кривые для обнаружения влажных участков строительных материалов: цементной стяжки, гипса, ангидридного стяжки, цементного раствора, известкового раствора и кирпича.

Влагомер использует два контактных электрода. Для правильного измерения их нужно максимально глубоко вставить в материал (на 4-5 мм). Измерения надо проводить несколько раз и в нескольких точках, как вдоль, так и поперёк волокон.

Материалы

Диапазон измерений, % влаги по весу

Бук, ель, лиственница, берёза, вишня, орех

8,8...54,8

Дуб, сосна, клён, ясень, пихта, красное дерево

7,0...47,9

Цементная стяжка, бетон

0,9...22,1

Ангидридная стяжка

0,0...11,0

Цементный раствор

0,7...8,6

Известковый раствор, гипс

0,6...9,9

Кирпичи

0,0...16,5

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	0560 6062
Бренд	Testo
Страна бренда	Германия
Отрасли	Лесопромышленный комплекс, Строительный комплекс
Измеряет	температуру, влажность, отн. влажность материала
Особенности	с зондом для древесины
Диапазон измерения, °C	-10...+50
Погрешность, °C	0,5
Разрешение, °C	0,1
Диапазон измерения, % ОВ	0...100
Погрешность, % ОВ	±2,5
Разрешение, % ОВ	0,1
Габариты, мм	119×46×25
Вес, кг	0.09
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения

её от производителей.