

Влагозащитные весы Масса-К МК-15.2-АВ11

Платформенные весы



Ваша цена

Розница
16 600 руб.

Оптовая цена
13 595 руб.



Под заказ

С учетом НДС 22 %

- Тип весов: платформенные
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг: 15
- Дискретность, г: 2/5
- Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: 40
- Калибровка: внешняя

Описание

Влагозащитные весы Масса-К МК-15.2-АВ11

Весы с улучшенной влагозащитой предназначены для измерений массы товаров при торговых, учётных и технологических операциях. Легко интегрируются с учётными системами, POS-системами и смарт-терминалами. Позволяют работать в счётном и дозаторном режиме, режимах процентного взвешивания и контроля массы (компараторный режим). Встроенный аккумулятор обеспечивает автономную работу весов до 110 часов. Обмен информацией с внешними устройствами реализован по интерфейсу RS-232.

Весы не рекомендуется использовать в агрессивной среде (рассолы, кислоты, соляные и щелочные растворы, органика).

Весы внесены в Государственный реестр средств измерений РФ (Госреестр СИ): [№8470;55369-13](#). Срок свидетельства: до 03.07.2023.

Дополнительные режимы работы:

- счётный режим (подсчёт количества штучного товара по весу);
- режим процентного взвешивания;
- компараторный режим взвешивания (достижение заданного веса сопровождается звуковым и визуальным сигналами);
- подсчёт суммарной массы товара;
- дозаторный режим.

Установка массы тары:

- нажатием кнопки «Т».

Подключение к учётным системам:

- передача веса в учётные системы: 1С:Предприятие, Айтида и др.;
- передача веса на рабочее место кассира (ПК или POS-терминал) с помощью «АТОЛ: Драйвер электронных весов»;
- передача веса в смарт-терминал ЭВОТОР с помощью «Приложения ЭВОТОР».

Подключаемое оборудование:

- дозатор.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Масса-К
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00010010100.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010010100.pdf
Тип весов	платформенные
Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг	15
Дискретность, г	2/5
Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г	40
Калибровка	внешняя
Размер платформы, мм	336×240
Интерфейс	RS-232
Защита от пыли и влаги (IP)	IP68 (платформа), IP54 (терминал)
Габариты, мм	355×385×400
Вес, кг	4.8
Вес в упаковке, кг	5.7
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.