

Водонепроницаемый термометр Testo 108

Промышленные термометры



Ваша цена

Розница
14 500 руб.

Оптовая цена
13 775 руб.



В наличии

Области применения:

- Торговля

С учетом НДС 22 %

- Измеряет: температуру
- Особенности: с проникающим зондом
- Диапазон измерения, °С: -50...+300

Описание

Водонепроницаемый термометр Testo 108

Testo 108 – это универсальный термометр с проникающим (погружным) зондом, который способен выполнить контрольные точечные замеры температуры в течение нескольких секунд. Предназначен в основном для пищевой промышленности, торговли и логистики: для измерений температуры в процессе транспортировки или хранения продуктов питания, в ресторанах, на крупных кухнях или предприятиях быстрого питания.

Внесён в Государственный реестр средств измерений под [№8470;50955-12](#).

Защитный чехол Softcase обеспечивает надёжность и устойчивость термометра к воздействию влаги, загрязнений или ударов. Его можно мыть проточной водой, он водонепроницаем (IP 67).

К Testo 108 можно подключить любой стандартный зонд (термопары типов Т и К).

Testo 108 работает от трёх батареек типа AAA. Одного набора хватает в среднем на 2500 часов работы.

Комплектация:

- Testo 108.
- Проникающий/погружной зонд типа Т.
- Чехол Softcase.
- Заводской протокол калибровки.

Преимущества

Преимущества Testo 108

- Внесён в Государственный реестр средств измерений РФ ФГИС «АРШИН».
- Чрезвычайно прост в применении.
- Большой чёткий дисплей.
- Водонепроницаемый корпус и зонд (IP 67).
- Подходит для любой области применения.
- Две кнопки для интуитивного управления без предварительного обучения.
- Соответствует требованиям НАССР и EN 13485.
-

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд	Testo
Страна бренда	Германия
Отрасли	Рестораны, кулинария, кейтеринг, Супермаркеты
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00010000784.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/UM-00010000784.pdf
Измеряет	температуру
Особенности	с проникающим зондом
Диапазон измерения, °C	-50...+300
Погрешность, °C	$\pm 0,5 \text{ }^{\circ}\text{C}$ (-30...+70 °C); $\pm(0,5 \text{ }^{\circ}\text{C} + 0,5 \text{ \% от изм. знач.})$ (в остальном диапазоне)
Разрешение, °C	0,1
Габариты, мм	140×60×24
Вес, кг	0.21
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.