

## Воздушный стерилизатор КасПЗ ГП-160 ПЗ

Воздушные стерилизаторы (сухожары)

Арт. КИУС.942712.008



### Ваша цена

Розница  
**106 499 руб.**

Оптовая цена  
**103 769 руб.**



В наличии

### Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Дополнительный функционал: есть система охлаждения
- Объем рабочей камеры, л: 160
- Диапазон температур, °C: 50...200

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены

## Описание

### Воздушный стерилизатор КасПЗ ГП-160 ПЗ с функцией охлаждения

КасПЗ ГП-160 ПЗ – это воздушный стерилизатор с прямоугольной камерой объемом 160 литров, предназначенный для термической обработки медицинских изделий при температуре от 50 до 200 °C. Аппарат оснащён функцией охлаждения камеры, благодаря чему время снижения температуры до 75 °C не превышает 120 минут.

Стерилизатор оснащён автоматическими программами для стерилизации, дезинфекции и сушки, управление осуществляется при помощи встроенного контроллера. Все параметры стерилизации контролируются и отображаются в режиме реального времени. Возможна установка времени сушки вручную.

Поставляется в комплекте с подставкой для напольной установки. Благодаря своим компактным габаритам и мощности 2,7 кВт, прибор подключается к стандартной электросети 220 В / 50 Гц и не требует специальной подготовки помещения.

### Технические характеристики

Параметр	Значение
Тип камеры	прямоугольная
Полезный объем камеры	160 л
Внутренние размеры камеры (Ш × Г × В)	615 × 500 × 590 мм
Внешние габариты (Ш × Г × В)	818 × 810 × 881 мм
Масса	85 ± 10 %
Потребляемая мощность	2,7 кВт
Питание	220 / 50 В/Гц
Температурные режимы	50...200 °C
Автоматические программы	Стерилизация: 160 ± 3 °C / 150 ± 5 мин; Стерилизация: 180 ± 3 °C / 60 ± 5 мин; Дезинфекция: 120 ± 3 °C / 45 ± 5 мин; Сушка: 85 ± 3 °C (любое время)
Время нагрева до 180 °C	не более 55 мин
Время охлаждения до 75 °C	не более 120 мин
Отклонение температуры в загруженной камере	±3 °C
Аварийное отключение при перегреве	205...235 °C
Количество полок (стандартное / макс.)	2 / 4

Размеры полок	475 × 370 мм
Минимальный шаг установки полок	132 мм
Уровень звуковой мощности	не более 67 дБА
Время непрерывной работы в сутки	не менее 16 ч
Наработка на отказ	не менее 2 500 ч
Средний срок службы	8 лет

### Транспортные характеристики

Параметр	Значение
Количество мест	1
Максимальная длина	815 мм
Максимальная ширина	850 мм
Максимальная высота	1 060 мм
Максимальный вес	110 кг
Общий вес	110 кг
Общий объём	0,734315 м <sup>3</sup>

## Преимущества

Воздушный стерилизатор КасПЗ ГП-160 ПЗ с функцией охлаждения обладает рядом преимуществ, которые обеспечивают высокую эффективность и удобство в эксплуатации:

- Эффективное принудительное охлаждение (при установленной опции бактерицидного фильтра).
- Работа в режиме естественного охлаждения (при отсутствии опции бактерицидного фильтра).
- Автоматическая регулировка и поддержание температуры.
- Режимы работы и выбранная программа отображаются на цифровом дисплее.
- Энергонезависимая память для сохранения параметров до 10 программ, которые можно изменять и вызывать для работы.
- Равномерное распределение температуры по объёму камеры.
- Снабжён устройством защиты от перегрева.
- Современный дизайн.
- Простота в подключении и эксплуатации.
- Малое энергопотребление.
- Камера и все элементы, контактирующие со стерильным инструментом, выполнены из коррозионностойкой стали.
- Задание времени отложенного старта запуска выбранной программы.
- Платиновый датчик температуры.

Данные особенности делают воздушный стерилизатор КасПЗ ГП-160 ПЗ надёжным и удобным решением для стерилизации медицинских инструментов с поддержанием высокого уровня безопасности и качества.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	КИУС.942712.008
Бренд	Касимовский приборный завод
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение, Для отделения стерилизации

### Ссылка на документы

<https://tech.nv-lab.ru/links/UNK-00000024298.pdf>,

<https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000024298.pdf>

<b>Время непрерывной работы, часов</b>	16
<b>Наработка на отказ, часов</b>	2 500
<b>Дополнительный функционал</b>	есть система охлаждения
<b>Объём рабочей камеры, л</b>	160
<b>Размеры рабочей камеры, мм</b>	615 × 500 × 590
<b>Диапазон температур, °С</b>	50...200
<b>Отклонение температуры от заданной, ±°С</b>	3
<b>Время нагрева, мин, не более</b>	55
<b>Количество полок</b>	2 стандартное, 4 максимальное
<b>Размер полки, мм</b>	475 × 370
<b>Габариты, мм</b>	818 × 810 × 881
<b>Вес, кг</b>	85
<b>Электропитание, В</b>	220
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	2 700
<b>Страна производства</b>	Россия

### **Дисклеймер:**

Уважаемые покупатели, производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления продавца, поэтому размещённые на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными.

Характеристики и внешний вид товара иногда могут отличаться от опубликованных. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.