

Воздушный стерилизатор КасПЗ ГП-320 ПЗ

Воздушные стерилизаторы (сухожары)

Арт. ГП-320-«ПЗ»



Ваша цена

Розница

159 120 руб.

Оптовая цена

155 040 руб.



В наличии

НДС не облагается

- Дополнительный функционал: есть система охлаждения
- Объём рабочей камеры, л: 320
- Диапазон температур, °С: 50...200

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены

Наличие регистрационного удостоверения

ФСР 2008/02403 от 15.06.2015

Описание

Воздушный стерилизатор КасПЗ ГП-320 ПЗ

Воздушный стерилизатор ГП-320 ПЗ очень вместителен. Его внутренний объём составляет 320 литров. Система эффективного принудительного охлаждения позволяет быстрее получить готовый к работе инструмент.

Улучшенное охлаждение обеспечивается за счёт принудительной циркуляции воздуха в рубашке охлаждения вокруг стерилизационной камеры. Инструмент остаётся в стерильной среде.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСР 2008/02403 от 15.06.2015.

Предназначен для стерилизации, дезинфекции и сушки сухим горячим воздухом изделий, изготовленных из термостойких материалов (металлов, стекла, резин на основе силиконового каучука) – хирургических, стоматологических и других инструментов, термостойких шприцев (с отметкой 200 °С) и игл к ним, стеклянной посуды и других изделий медицинского назначения.

Режимы работы и выбранная программа отображаются на цифровом дисплее. В энергонезависимой памяти могут храниться заданные параметры и до 10 программ.

Аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве в камере при температуре 205-235 °С. Время охлаждения до температуры 75 °С: не более 190 мин.

Автоматические программы

- Стерилизация при температуре 160±3 °С в течение 150±5 мин.
- Стерилизация при температуре 180±3 °С в течение 60±5 мин.
- Дезинфекция при температуре 120±3 °С в течение 45±5 мин.
- Сушка при температуре 85±3 °С в течение любого отрезка времени.

Время непрерывной работы в сутки: не менее 16 часов. Нарботка на отказ: не менее 2500 часов. Средний срок службы: 8 лет.

Преимущества

Преимущества КасПЗ ГП-320 ПЗ

- Эффективное принудительное охлаждение.
- Прост в подключении и эксплуатации.
- Автоматическая регулировка и поддержание температуры.
- Равномерное распределение температуры по объёму камеры.
- Устройство защиты при перегреве.
- Камера и элементы, контактирующие со стерильным инструментом, выполнены из коррозионностойкой стали.
- Отложенный старт выбранной программы.
- Платиновый датчик температуры.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	ГП-320-«ПЗ»
Бренд	Касимовский приборный завод
Дополнительный функционал	есть система охлаждения
Объём рабочей камеры, л	320
Размеры рабочей камеры, мм	525×490×1233
Диапазон температур, °С	50...200
Отклонение температуры от заданной, ±°С	3
Время нагрева, мин, не более	75
Количество полок	3 стандартное, 7 максимальное
Размер полки, мм	476×495
Габариты, мм	689×836×1616
Вес, кг	124
Электропитание, В	220±22
Потребляемая мощность, Вт	5400
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.