

## Воздушный стерилизатор КасПЗ ГП-320 ПЗ

Воздушные стерилизаторы (сухожары)

Арт. ГП-320-«ПЗ»



### Ваша цена

Розница

**159 120 руб.**

Оптовая цена

**155 040 руб.**



В наличии

НДС не облагается

- Дополнительный функционал: есть система охлаждения
- Объём рабочей камеры, л: 320
- Диапазон температур, °C: 50...200

Наличие регистрационного удостоверения

ФСР 2008/02403 от 15.06.2015

## Описание

### Воздушный стерилизатор КасПЗ ГП-320 ПЗ

Воздушный стерилизатор ГП-320 ПЗ очень вместителен. Его внутренний объём составляет 320 литров. Система эффективного принудительного охлаждения позволяет быстрее получить готовый к работе инструмент.

Улучшенное охлаждение обеспечивается за счёт принудительной циркуляции воздуха в рубашке охлаждения вокруг стерилизационной камеры. Инструмент остаётся в стерильной среде.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСР 2008/02403 от 15.06.2015.

Предназначен для стерилизации, дезинфекции и сушки сухим горячим воздухом изделий, изготовленных из термостойких материалов (металлов, стекла, резин на основе силиконового каучука) — хирургических, стоматологических и других инструментов, термостойких шприцев (с отметкой 200 °C) и игл к ним, стеклянной посуды и других изделий медицинского назначения.

Режимы работы и выбранная программа отображаются на цифровом дисплее. В энергонезависимой памяти могут храниться заданные параметры и до 10 программ.

Аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве в камере при температуре 205-235 °C. Время охлаждения до температуры 75 °C: не более 190 мин.

Автоматические программы

- Стерилизация при температуре 160±3 °C в течение 150±5 мин.
- Стерилизация при температуре 180±3 °C в течение 60±5 мин.
- Дезинфекция при температуре 120±3 °C в течение 45±5 мин.
- Сушка при температуре 85±3 °C в течение любого отрезка времени.

Время непрерывной работы в сутки: не менее 16 часов. Нарботка на отказ: не менее 2500 часов. Средний срок службы: 8 лет.

## Преимущества

### Преимущества КасПЗ ГП-320 ПЗ

- Эффективное принудительное охлаждение.
- Прост в подключении и эксплуатации.
- Автоматическая регулировка и поддержание температуры.
- Равномерное распределение температуры по объёму камеры.
- Устройство защиты при перегреве.
- Камера и элементы, контактирующие со стерильным инструментом, выполнены из коррозионностойкой стали.
- Отложенный старт выбранной программы.
- Платиновый датчик температуры.

## Характеристики

| Параметр:                               | Показатель:                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Артикул                                 | ГП-320-«ПЗ»                   |
| Бренд                                   | Касимовский приборный завод   |
| Дополнительный функционал               | есть система охлаждения       |
| Объём рабочей камеры, л                 | 320                           |
| Размеры рабочей камеры, мм              | 525×490×1233                  |
| Диапазон температур, °C                 | 50...200                      |
| Отклонение температуры от заданной, ±°C | 3                             |
| Время нагрева, мин, не более            | 75                            |
| Количество полок                        | 3 стандартное, 7 максимальное |
| Размер полки, мм                        | 476×495                       |
| Габариты, мм                            | 689×836×1616                  |
| Вес, кг                                 | 124                           |
| Электропитание, В                       | 220±22                        |
| Потребляемая мощность, Вт               | 5400                          |
| Страна производства                     | Россия                        |

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.