

## Воздушный стерилизатор СКТБ СПУ ГП-20 СПУ «Бюджетный»

Воздушные стерилизаторы (сухожары)



### Ваша цена

Розница

**29 900 руб.**

Оптовая цена

**27 500 руб.**



В наличии

НДС не облагается

- Объём рабочей камеры, л: 20
- Диапазон температур, °C: 50...200

### Наличие регистрационного удостоверения

Array

## Описание

### Воздушный стерилизатор СКТБ СПУ ГП-20 СПУ «Бюджетный»

Воздушный стерилизатор с естественной конвекцией ГП-20 СПУ «Бюджетный» предназначен для стерилизации сухим горячим воздухом изделий, изготовленных из термостойких материалов – хирургических инструментов, стеклянной посуды и других медицинских изделий.

Стерилизация сухим теплом при 180 °C является признанным и эффективным способом обеззараживания любых объектов из неорганических материалов: металла, стекла, фарфора, фаянса, эмали и тому подобных.

Полный теплообмен во всём объёме стерилизации обеспечивается благодаря вентиляции.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСР 2010/07332 от 11.12.2017.

Стерилизатор обеспечивает

- Установку и регулирование температуры режима.
- Автоматический отсчёт и индикацию заданных временных интервалов.
- Автоматический контроль температуры в рабочей камере.
- Автоматический запуск рабочей программы в заданное время (ночной режим).
- Задание скорости нагрева: 2 °C/мин, 5 °C/мин, 7 °C/мин.
- Цифровую индикацию текущей и заданной температуры.

### Программы работы стерилизатора

Номер программы

Температура, °C

Время, мин

Стерилизация I

180

60

Стерилизация II

160

150

Дезинфекция

120

45

Дополнительный режим (сушка)

50...200

1...999

Если вам нужен стерилизатор такого же объёма, но с принудительной вентиляцией, обратите внимание на модель СКТБ СПУ ГП-20 СПУ «Стандарт».

## Преимущества

### Преимущества ГП-20 СПУ «Бюджетный»

- Минимальное время выхода на рабочий режим.
- Малое энергопотребление.
- Небольшой вес.
- Простота в эксплуатации и высокая надёжность в работе.
- Защита от перегрева.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Смоленское СКТБ СПУ
Страна бренда	Россия
Объём рабочей камеры, л	20
Размеры рабочей камеры, мм	333x215x277
Диапазон температур, °C	50...200
Отклонение температуры от заданной, ±°C	±3
Время нагрева, мин, не более	25 для незагруженного, 55 для загруженного
Габариты, мм	625x475x416
Вес, кг	32
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	1500
Страна производства	Россия

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного

уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.