

## Воздушный стерилизатор СКТБ СПУ ГП-40 СПУ «Бюджетный»

Воздушные стерилизаторы (сухожары)



### Ваша цена

Розница  
**45 340 руб.**

Оптовая цена  
**44 320 руб.**



В наличии

НДС не облагается

- Объем рабочей камеры, л: 40
- Диапазон температур, °C: 50...200

### Наличие регистрационного удостоверения

Array

## Описание

### Воздушный стерилизатор СКТБ СПУ ГП-40 СПУ «Бюджетный»

Воздушный стерилизатор с естественной конвекцией ГП-40 СПУ «Бюджетный» предназначен для стерилизации сухим горячим воздухом изделий, изготовленных из термостойких материалов – хирургических инструментов, стеклянной посуды и других медицинских изделий.

Стерилизация сухим теплом при 180 °C является признанным и эффективным способом обеззараживания любых объектов из неорганических материалов: металла, стекла, фарфора, фаянса, эмали и тому подобных.

Полный теплообмен во всём объёме стерилизации обеспечивается благодаря вентиляции.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № РЗН 2015/3285 от 02.11.2015.

Стерилизатор обеспечивает

- Установку и регулирование температуры режима.
- Автоматический отсчёт и индикацию заданных временных интервалов.
- Автоматический контроль температуры в рабочей камере.
- Автоматический запуск рабочей программы в заданное время (ночной режим).
- Задание скорости нагрева: 2 °C/мин, 5 °C/мин, 7 °C/мин.
- Цифровую индикацию текущей и заданной температуры.

Программы работы стерилизатора

Номер программы

Температура, °C

Время, мин

Стерилизация I

180

60

Стерилизация II

160

150

---

Дезинфекция

120

45

---

Дополнительный режим (сушка)

50...200

1...999

Если вам нужен стерилизатор такого же объёма, но с принудительной вентиляцией, обратитесь внимание на модель СКТБ СПУ ГП-40 СПУ «Стандарт».

## Преимущества

---

### Преимущества ГП-40 СПУ «Бюджетный»

- Минимальное время выхода на рабочий режим.
- Малое энергопотребление.
- Небольшой вес.
- Простота в эксплуатации и высокая надёжность в работе.
- Защита от перегрева.

## Характеристики

---

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	Смоленское СКТБ СПУ
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Время непрерывной работы, часов</b>	16
<b>Объём рабочей камеры, л</b>	40
<b>Размеры рабочей камеры, мм</b>	410×275×360
<b>Диапазон температур, °C</b>	50...200
<b>Отклонение температуры от заданной, ±°C</b>	+5
<b>Время нагрева, мин, не более</b>	25 для незагруженного, 55 для загруженного
<b>Габариты, мм</b>	720×550×490
<b>Вес, кг</b>	35
<b>Электропитание, В</b>	220
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	1500
<b>Страна производства</b>	Россия

**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.