

Воздушный стерилизатор СКТБ СПУ ГП-40 СПУ «Бюджетный»

Воздушные стерилизаторы (сухожары)

Арт. 3014



Ваша цена

Розница

45 340 руб.

Оптовая цена

41 559 руб.



В наличии

НДС не облагается

- Объем рабочей камеры, л: 40
- Диапазон температур, °С: 50...200

Наличие регистрационного удостоверения

РЗН 2015/3285 от 02.11.2015

Описание

Воздушный стерилизатор СКТБ СПУ ГП-40 СПУ «Бюджетный»

Воздушный стерилизатор с естественной конвекцией ГП-40 СПУ «Бюджетный» предназначен для стерилизации сухим горячим воздухом изделий, изготовленных из термостойких материалов – хирургических инструментов, стеклянной посуды и других медицинских изделий.

Стерилизация сухим теплом при 180 °С является признанным и эффективным способом обеззараживания любых объектов из неорганических материалов: металла, стекла, фарфора, фаянса, эмали и тому подобных.

Полный теплообмен во всём объёме стерилизации обеспечивается благодаря вентиляции.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № РЗН 2015/3285 от 02.11.2015.

Стерилизатор обеспечивает

- Установку и регулирование температуры режима.
- Автоматический отсчёт и индикацию заданных временных интервалов.
- Автоматический контроль температуры в рабочей камере.
- Автоматический запуск рабочей программы в заданное время (ночной режим).
- Задание скорости нагрева: 2 °С/мин, 5 °С/мин, 7 °С/мин.
- Цифровую индикацию текущей и заданной температуры.

Программы работы стерилизатора

Номер программы

Температура, °С

Время, мин

Стерилизация I

180

60

Стерилизация II

160

150

Дезинфекция

120

45

Дополнительный режим (сушка)

50...200

1...999

Если вам нужен стерилизатор такого же объёма, но с принудительной вентиляцией, обратите внимание на модель СКТБ СПУ ГП-40 СПУ «Стандарт».

Преимущества

Преимущества ГП-40 СПУ «Бюджетный»

- Минимальное время выхода на рабочий режим.
- Малое энергопотребление.
- Небольшой вес.
- Простота в эксплуатации и высокая надёжность в работе.
- Защита от перегрева.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	3014
Бренд	Смоленское СКТБ СПУ
Страна бренда	Россия
Время непрерывной работы, часов	16
Объём рабочей камеры, л	40
Размеры рабочей камеры, мм	410×275×360
Диапазон температур, °C	50...200
Отклонение температуры от заданной, ±°C	+5
Время нагрева, мин, не более	25 для незагруженного, 55 для загруженного
Габариты, мм	720×550×490
Вес, кг	35
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	1500
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.