

Воздушный стерилизатор СКТБ СПУ ГП-40 («Бюджетный» – без охлаждения, лакокрасочное покрытие корпуса)

Воздушные стерилизаторы (сухожары)

Арт. 3014



Ваша цена

Розница
45 340 руб.

Оптовая цена
44 320 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Объём рабочей камеры, л: 40
- Диапазон температур, °С: 50...200

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Воздушный стерилизатор СКТБ СПУ ГП-40

СКТБ СПУ ГП-40 – воздушный стерилизатор с принудительной циркуляцией воздуха для термической стерилизации и дезинфекции инструментов и материалов. Обеспечивает равномерное распределение температуры в рабочей камере, автоматический контроль и цифровую индикацию текущей и заданной температуры, а также автоматический отсчёт времени выдержки.

Модель поддерживает программируемый запуск в заданное время (ночной режим) и может использоваться в качестве сушильного шкафа. Отличается быстрым выходом на рабочий режим, малым энергопотреблением и высокой надёжностью, оснащена звуковой и визуальной сигнализацией превышения температуры и защитой от перегрева.

Особенности

- Принудительная циркуляция воздуха для равномерного распределения температуры
- Настройка и регулирование температуры, цифровая индикация текущей и заданной температуры
- Автоматический отсчёт временных интервалов и контроль температуры в рабочей камере
- Автоматический запуск программы в заданное время (ночной режим)
- Возможность использования в качестве сушильного шкафа
- Минимальное время выхода на режим, малое энергопотребление, малый вес
- Звуковая и визуальная сигнализация превышения температуры
- Простота в эксплуатации и эргономичная конструкция
- Защита от перегрева, высокая надёжность

Программы работы

Режим	Температура	Время
Стерилизация I	180 °С	60 мин
Стерилизация II	160 °С	150 мин
Дезинфекция	120 °С	45 мин
Доп. режим (сушка)	50...200 °С	1...999 мин

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Объём камеры	40 л
Предельные отклонения температуры в загруженной камере	± 3 °С
Предельное отклонение времени выдержки	не более +5 мин
Время нагрева до 180 °С (незагруженный / загруженный)	до 25 мин / до 55 мин

Усилие открытия/закрытия двери, не более	150 Н
Время непрерывной работы, не более	16 ч
Количество полок	2 (дополнительно – по заказу)
Максимальный уровень звука, не более	67 дБ
Аварийное отключение при превышении температуры	205...235 °С
Аварийное отключение при отклонении от заданной температуры	± 3 °С
Условия эксплуатации – температура окружающего воздуха	+10 ... +35 °С
Условия эксплуатации – относительная влажность	до 80 %
Условия эксплуатации – атмосферное давление	84...107 кПа / 630...800 мм рт. ст.

Преимущества

Воздушный стерилизатор СКТБ СПУ ГП-40 обладает рядом преимуществ, которые делают его надёжным и удобным оборудованием для медицинских учреждений и лабораторий:

- Минимальное время выхода на рабочий режим.
- Малое энергопотребление.
- Небольшой вес.
- Простота в эксплуатации и высокая надёжность в работе.
- Защита от перегрева.
- Равномерное распределение температуры по всему объёму рабочей камеры благодаря принудительной циркуляции воздуха.
- Автоматический контроль и отсчёт времени выдержки – исключает необходимость постоянного наблюдения за процессом.
- Цифровая индикация текущей и заданной температуры – удобный контроль параметров работы.
- Ночной режим (автозапуск) программы – возможность начинать цикл стерилизации в заданное время без участия оператора.
- Возможность работы в качестве сушильного шкафа – расширяет функциональность прибора.
- Система звуковой и визуальной сигнализации при отклонениях – повышает безопасность эксплуатации.
- Компактные размеры, удобные для размещения в ограниченном пространстве.
- Высокая надёжность и долговечность – длительная эксплуатация без потери рабочих характеристик.

СКТБ СПУ ГП-40 является универсальным решением для стерилизации и сушки медицинских инструментов, обеспечивая стабильный результат, безопасность и удобство в ежедневной работе.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	3014
Бренд	Смоленское СКТБ СПУ
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для отделения стерилизации
Время непрерывной работы, часов	16
Объём рабочей камеры, л	40
Размеры рабочей камеры, мм	410 × 275 × 360
Диапазон температур, °С	50...200
Отклонение температуры от заданной, ±°С	+5

Время нагрева, мин, не более	25 для незагруженного, 55 для загруженного
Габариты, мм	720 × 550 × 490
Вес, кг	35
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	1 500
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.